TRELLVAC Handler LD

MINING & QUARRIES

Sug- och materialtransportslangar



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Arbetsslang för materialtransport genom tryck eller vakuum av lätt slitande material som sand, slam mm.

Slangen är speciellt lämplig för manuell hantering vid utsugning eller utläggning där man värdesätter flexibilitet och lätthanterlighet.

EGENSKAPER

- Lätt och flexibel design.
- Mycket god slitagebeständighet.
- Särskilt användbar när låg vikt och enkel hantering värdesätts.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: slitagebeständig NR, svart, slät.
Armering: syntetisk textilkord med inbäddad stålspiral.
Yttergummi: slit och väderbeständig SBR, svart, korrugerad.
Temperaturområde: -30°C till +80°C.
Elektriska egenskaper: ledande innertub och yttergummi, R<10MΩ/l, sprialen måste anslutas till kopplingarna.

ÖVRIG INFORMATION

YD mätt på toppen av korrugeringen.



MINING & QUARRIES | **TRELLVAC Handler LD**



ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	MAX. VAKUUM bar	BÖJNINGS-RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (l) eller min. order m
51.0	61.0 ±1.5	5	15	0.9	85	1	20	5500748	320
51.0	61.0 ±1.5	5	15	0.9	85	1	40	2914510	120
60.0	70.0 ±1.5	5	15	0.9	105	1.15	20	5500749	120
60.0	70.0 ±1.5	5	15	0.9	105	1.15	40	2914520	120
63.0	73.0 ±1.5	5	15	0.9	110	1.22	20	5500750	120
63.0	73.0 ±1.5	5	15	0.9	110	1.22	40	2891580	¤
76.0	86.5 ±1.5	5	15	0.9	135	1.5	20	5500751	120
76.0	86.5 ±1.5	5	15	0.9	135	1.5	40	2913940	l

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

¤ Begränsad lagerhållning.

Digital version

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING