HYDRO'K

GENERAL INDUSTRY



Vielzweck Öl

EINSATZBEREICH

Vielzweckschlauch für die verschiedensten industriellen Einsatzzwecke wie Förderung von Kraft-und Kohlenwasserstoffen mit einem Benzolanteil ≤50%. Rückführung von Öl und Fett in hydraulischen Kreisläufen. Förderung von Pressluft und anderen Gasen. Förderung von Meerwasser (Motorkühlung) und wässrigen Lösungen.

TECHNISCHE MERKMALE


- Vereinfachte und rationelle Lagerung aufgrund vielfältiger Anwendungsmöglichkeiten.
- Abriebfest.
- Beständig gegen Ozon, Ölspritzer und dgl.

AUFBAU

Seele: NBR/PVC, schwarz, glatt.
Karkasse: synthetische Textileinlagen.
Decke: NBR/SBR, schwarz, glatt.
Einsatztemperatur: -25°C bis +100°C.

ZUSATZINFORMATIONEN

Lieferlängen von 50m: Verpackung im Karton.



GENERAL INDUSTRY | HYDRO'K



INNEN-Ø mm	WAND-STÄRKE mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS-DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	UNTER-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD-LIEFER-LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (ι) oder MB m
5.0 ±0.4	3.25	11.5 ±0.5	16	48	0.80	30	0.12	20	0060722	¤
5.0 ±0.4	3.25	11.5 ±0.5	16	48	0.80	30	0.12	40	0060723	ι
5.0 ±0.4	3.25	11.5 ±0.5	16	48	0.80	30	0.12	80	0060724	¤
5.0 ±0.4	3.25	11.5 ±0.5	16	48	0.80	30	0.12	120	0060725	ι
6.0 ±0.4	3.5	13.0 ±0.5	16	48	0.80	35	0.15	20	0060727	¤
6.0 ±0.4	3.5	13.0 ±0.5	16	48	0.80	35	0.15	40	0060728	ι
6.0 ±0.4	3.5	13.0 ±0.5	16	48	0.80	35	0.15	80	0060729	ι
6.0 ±0.4	3.5	13.0 ±0.5	16	48	0.80	35	0.15	120	0060730	ι
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	16	48	0.80	40	0.18	20	0060732	ι
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	16	48	0.80	40	0.18	40	0060733	ι
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	16	48	0.80	40	0.18	80	0060734	ι
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	16	48	0.80	40	0.18	120	0060735	ι
10.0 ±0.5	3.5	17.0 ±0.6	16	48	0.80	45	0.22	20	0060737	ι
10.0 ±0.5	3.5	17.0 ±0.6	16	48	0.80	45	0.22	40	0060738	ι
10.0 ±0.5	3.5	17.0 ±0.6	16	48	0.80	45	0.22	50	0060703	¤
10.0 ±0.5	3.5	17.0 ±0.6	16	48	0.80	45	0.22	80	0060739	ι
10.0 ±0.5	3.5	17.0 ±0.6	16	48	0.80	45	0.22	120	0060740	ι
13.0 ±0.6	3.75	20.5 ±0.7	16	48	0.35	50	0.27	20	0060742	ι
13.0 ±0.6	3.75	20.5 ±0.7	16	48	0.35	50	0.27	40	0060743	ι
13.0 ±0.6	3.75	20.5 ±0.7	16	48	0.35	50	0.27	50	0060704	¤
13.0 ±0.6	3.75	20.5 ±0.7	16	48	0.35	50	0.27	80	0060744	ι
13.0 ±0.6	3.75	20.5 ±0.7	16	48	0.35	50	0.27	120	0060745	ι
15.0 ±0.7	4	23.0 ±0.8	16	48	0.35	55	0.32	20	0060746	¤
15.0 ±0.7	4	23.0 ±0.8	16	48	0.35	55	0.32	40	0060747	ι
15.0 ±0.7	4	23.0 ±0.8	16	48	0.35	55	0.32	80	0060748	ι
15.0 ±0.7	4	23.0 ±0.8	16	48	0.35	55	0.32	120	0060749	ι
16.0 ±0.7	4	24.0 ±0.8	16	48	0.35	60	0.34	20	0060844	¤
16.0 ±0.7	4	24.0 ±0.8	16	48	0.35	60	0.34	40	0060845	ι
16.0 ±0.7	4	24.0 ±0.8	16	48	0.35	60	0.34	80	0060846	ι
19.0 ±0.7	4.2	27.4 ±0.8	16	48	0.35	65	0.42	20	0060750	ι
19.0 ±0.7	4.2	27.4 ±0.8	16	48	0.35	65	0.42	40	0060751	ι
19.0 ±0.7	4.2	27.4 ±0.8	16	48	0.35	65	0.42	80	0060753	ι
25.0 ±1.0	5	35.0 ±1.1	16	48	0.35	80	0.68	20	0060755	ι
25.0 ±1.0	5	35.0 ±1.1	16	48	0.35	80	0.68	40	0060756	ι
25.0 ±1.0	5	35.0 ±1.1	16	48	0.35	80	0.68	80	0060757	ι

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307). ¤ Je nach Lagerbestand.

Digital version

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING