

SOLVYKLER



GENERAL INDUSTRY

Heißwasser und Vielzweck
Chemikalien



EINSATZBEREICH

Ausrüstung von Hochleistungsfarbspritzgeräten.

Druckförderung von ester-, keton- bzw. alkoholhaltigen Farben und zahlreichen Chemikalien.

TECHNISCHE MERKMALE

- ¹ Decke abriebfest und gute Beständigkeit gegen diverse Chemikalien.
- ¹ Enthält keinerlei Silikon.
- ¹ Bei jeder Witterung und Temperatur flexibel.
- ¹ Elektrisch leitfähige Seele.

AUFBAU

Seele: EPDM, schwarz, glatt.

Karkasse: synthetische Textileinlagen.

Decke: EPDM, grün, glatt.

Einsatztemperatur: -30°C bis +100°C.

Elektrische Eigenschaften: leitfähige Seele, $R < 10^6 \Omega/m$.

SCHLAUCHARMATUREN

Spezifische Schraub- bzw. Einpreßarmaturen.



GENERAL INDUSTRY

SOLVYKLER



INNEN-Ø mm	WAND- STÄRKE mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	BIEGE- RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (,) oder MB m
6.0 ±0.4	3.3	12.6 ±0.5	20	60	60	0.13	20	0060304	⌘
6.0 ±0.4	3.3	12.6 ±0.5	20	60	60	0.13	40	0060305	⌚
6.0 ±0.4	3.3	12.6 ±0.5	20	60	60	0.13	80	0060306	1520
6.0 ±0.4	3.3	12.6 ±0.5	20	60	60	0.13	120	0060307	3240
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	70	0.16	40	0060309	⌚
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	70	0.16	80	0060310	1120
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	70	0.16	120	0060311	1080
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.6	20	60	85	0.17	20	0060281	⌘
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.6	20	60	85	0.17	40	0060282	⌚
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.6	20	60	85	0.17	80	0060283	1120
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.6	20	60	85	0.17	120	0060285	1080
10.0 ±0.5	4	18.0 ±0.6	20	60	90	0.22	40	0060313	⌚
10.0 ±0.5	4	18.0 ±0.6	20	60	90	0.22	80	0060314	3280
10.0 ±0.5	4	18.0 ±0.6	20	60	90	0.22	120	0060315	3240
13.0 ±0.6	4	21.0 ±0.7	20	60	110	0.27	20	0060718	⌘
13.0 ±0.6	4	21.0 ±0.7	20	60	110	0.27	40	0060719	⌚
13.0 ±0.6	4	21.0 ±0.7	20	60	110	0.27	80	0060720	⌘
13.0 ±0.6	4	21.0 ±0.7	20	60	110	0.27	120	0060721	⌚
16.0 ±0.8	4	24.0 ±1.0	20	60	130	0.32	20	0070139	1140
16.0 ±0.8	4	24.0 ±1.0	20	60	130	0.32	40	0070140	⌘
16.0 ±0.8	4	24.0 ±1.0	20	60	130	0.32	80	0070141	⌘
20.0 ±0.8	4.5	29.0 ±1.0	20	60	150	0.44	20	0070142	⌘
20.0 ±0.8	4.5	29.0 ±1.0	20	60	150	0.44	40	0070143	⌚
20.0 ±0.8	4.5	29.0 ±1.0	20	60	150	0.44	80	0070144	⌚
25.0 ±1.2	4.5	34.0 ±1.5	20	60	170	0.54	20	0070145	⌘
25.0 ±1.2	4.5	34.0 ±1.5	20	60	170	0.54	40	0070146	⌚
25.0 ±1.2	4.5	34.0 ±1.5	20	60	170	0.54	80	0070147	⌘

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

⌘ Je nach Lagerbestand.

Digital version


TRELLEBORGWWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING