

# AP BLUE



## GENERAL INDUSTRY

Eau  
Refoulement



### APPLICATIONS

Refoulement d'eau.

### AVANTAGES

- † S'enroule à plat : stockage et manipulation facilités.
- † Léger.
- † Disponible en grandes longueurs.
- † Gamme étendue de diamètres.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : PVC, noir, lisse.


Armature : fils synthétiques.

Revêtement : PVC, bleu, lisse.

Température : -10 °C à +40 °C.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les pressions de service et d'éclatement mentionnées sont valables à +20 °C.





GENERAL INDUSTRY

AP BLUE



DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK ( ) ou min. de cde m
25.0	10	30	0.24	50	0124652	200
40.0	10	30	0.35	50	0200939	1
45.0	10	30	0.4	50	0201333	1
63.0	7	21	0.54	50	0201335	200
70.0	7	21	0.62	50	0201337	1
75.0	7	21	0.75	50	0200949	1
150.0	4	12	1.8	50	0200959	1
200.0	2	7	2.1	50	0200952	200

Tolérance sur longueur :  $\pm 1\%$  (norme ISO 1307).



TRELLEBORG

[WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING](http://WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING)