ASSAINIX

CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Nettoiement et hydrocurage

APPLICATIONS

Installations de pompage et d'aspiration pour le nettoyage des égouts et les équipements des camions-citernes de vidange.

AVANTAGES

- Ne vrille pas, même sous faible rayon de courbure.
- Résiste à un vide de 0.8bar.
- Revêtement lisse facilitant sa manipulation (notamment au contact des arêtes vives et coupantes des bouches d'égout, des parois diverses, des clôtures, etc.), et garantissant une durée de vie optimale.
- Ce tuyau peut être fabriqué avec des manchettes d'extrémités droites ou forcées (de 3 à 12mm) et s'adapte ainsi à tous les types de raccords.
- Résistance élevée aux environnements abrasifs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : NR, noir, lisse.
Armature : plis textiles renforcés par une hélice en acier noyée dans la paroi.
Revêtement : NR, noir, aspect grain toile.
Température : -30°C à +60°C.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Autres longueurs fabriquées sur demande.

CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

ASSAINIX



DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	EPAISSEUR DE PAROI mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	DÉPRESSION MAXI bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (1) ou min. de cde m
100.0	10 ±2.5	120.0 ±2.0	4	12	0.8	800	5.21	4.5	0060278	1
120.0	10 ±2.5	140.0 ±2.0	4	12	0.8	960	7.29	4.5	0095036	9
120.0	10 ±2.5	140.0 ±2.0	4	12	0.8	960	7.3	6	5006886	12

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).