

CHEMIKLER D-EPDM



CHEMICALS & PHARMACEUTICALS

Produits chimiques et corrosifs
Transfert



APPLICATIONS

Refoulement de produits chimiques moyennement corrosifs : cétones, alcools et acides.

Pour postes de déchargement à quai, camions-citernes, wagons-citernes et bateaux.

AVANTAGES

- † Excellente résistance à la corrosion et à l'abrasion.
- † Très grande résistance mécanique.
- † Peut être nettoyé à la vapeur à +130°C pendant 30 minutes.
- † Compatible avec différents types de raccords.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : EPDM résistant aux produits chimiques, noir, lisse.

Armature : fils synthétiques.

Revêtement : EPDM résistant aux produits chimiques et aux intempéries, noir, aspect grain toile.

Température : -40°C à +100°C.

Propriétés électriques : tube et revêtements conducteurs, $R \leq 10^6 \Omega/\text{lg}$.



NORMES/HOMOLOGATIONS

EN 12115.



RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Des raccords spécialement conçus sont disponibles, nous contacter.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Grâce à ses propriétés électriques, ce tuyau peut être utilisé en zones ATEX.



 CHEMICALS & PHARMACEUTICALS			CHEMIKLER D-EPDM						
DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	EPAISSEUR DE PAROI mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (,) ou min. de cde m
19.0 ±0.5	6	31.0 ±1.0	16	64	125	0.55	20	5500283	160
19.0 ±0.5	6	31.0 ±1.0	16	64	125	0.55	40	5500284	160
25.0 ±0.5	6	37.0 ±1.0	16	64	150	0.68	20	5500285	120
25.0 ±0.5	6	37.0 ±1.0	16	64	150	0.68	40	5500286	120
32.0 ±0.5	6	44.0 ±1.0	16	64	175	0.82	20	5500287	120
32.0 ±0.5	6	44.0 ±1.0	16	64	175	0.82	40	5500288	120
38.0 ±0.5	6.5	51.0 ±1.0	16	64	225	0.96	20	5500289	160
38.0 ±0.5	6.5	51.0 ±1.0	16	64	225	0.96	40	5500290	160
50.0 ±0.7	8	66.0 ±1.2	16	64	275	1.52	20	5500291	1
50.0 ±0.7	8	66.0 ±1.2	16	64	275	1.52	40	5500292	1
63.0 ±0.8	8	79.0 ±1.2	16	64	300	1.89	20	5500293	120
63.0 ±0.8	8	79.0 ±1.2	16	64	300	1.89	40	5500294	120
75.0 ±0.8	8	91.0 ±1.2	16	64	350	2.27	20	5500295	2
100.0 ±0.8	8	116.0 ±1.6	16	64	450	2.95	20	5500301	80
100.0 ±0.8	8	116.0 ±1.6	16	64	450	2.95	40	5500302	80

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

☒ Selon disponibilité.

Digital version

