

1TE



GENERAL INDUSTRY

Tuyaux hydrauliques



APPLICATIONS

Tuyau en caoutchouc à armature textile pour transmission de puissance dans les installations hydrauliques.

Refoulement sous pression de fluide hydraulique, graisse, air et eau.

AVANTAGES

- 1 Léger et flexible grâce à l'armature textile.
- 1 Elimination des vibrations dans les lignes hydrauliques.
- 1 Le revêtement du tuyau est très résistant à l'huile et à la graisse.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : NBR résistant à l'huile, noir, lisse.

Armature : guipée textile.

Revêtement : CR résistant à l'huile et aux intempéries, noir, lisse.

Température :

Fluides hydrauliques : -40°C à +100°C.

Liquides aqueux : -40°C à +70°C.

Eau : 0°C à +70°C.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Longueurs de livraison pour chaque commande :

50% en longueurs standard ;

50% en longueurs tout venant :

10-39m pour tous DN,

41-99m pour DN 4.8,


41-119m pour DN 6.4 à 15.9,

41-79m pour DN 19 à 25.4.



TRELLEBORG

DIN 1TE - ND Ø - EN 854 - quarter - year - Made in France



 GENERAL INDUSTRY			1TE							
DIAMÈTRE INTÉRIEUR inch	DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	EPAISSEUR DE PAROI mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK () ou min. de cde m
3/16"	4.8	3 ±0.3	10.8	25	100	35	0.09	40	5501642	⌘
3/16"	4.8	3 ±0.3	10.8	25	100	35	0.09	80	5501643	⌘
3/16"	4.8	3 ±0.3	10.8	25	100	35	0.09	100	5501644	⌘
1/4"	6.4	3 ±0.3	12.4	25	100	45	0.11	40	5501647	⌘
1/4"	6.4	3 ±0.3	12.4	25	100	45	0.11	80	5501648	⌘
1/4"	6.4	3 ±0.3	12.4	25	100	45	0.11	120	5501649	⌘
5/16"	7.9	3 ±0.3	13.9	20	80	65	0.13	40	5501652	3320
5/16"	7.9	3 ±0.3	13.9	20	80	65	0.13	80	5501653	3280
5/16"	7.9	3 ±0.3	13.9	20	80	65	0.13	120	5501654	3240
3/8"	9.5	3 ±0.3	15.5	20	80	75	0.15	40	5501657	⌘
3/8"	9.5	3 ±0.3	15.5	20	80	75	0.15	80	5501658	⌘
3/8"	9.5	3 ±0.3	15.5	20	80	75	0.15	120	5501659	⌘
1/2"	12.7	3 ±0.3	18.7	16	64	90	0.18	40	5501662	2480
1/2"	12.7	3 ±0.3	18.7	16	64	90	0.18	80	5501663	2480
1/2"	12.7	3 ±0.3	18.7	16	64	90	0.18	120	5501664	2400
5/8"	15.9	3.5 ±0.4	22.9	16	64	115	0.26	40	5501667	⌘
5/8"	15.9	3.5 ±0.4	22.9	16	64	115	0.26	80	5501668	⌘
5/8"	15.9	3.5 ±0.4	22.9	16	64	115	0.26	120	5501669	⌘
3/4"	19.0	3.5 ±0.4	26.0	12	32	135	0.3	40	5501672	⌘
3/4"	19.0	3.5 ±0.4	26.0	12	32	135	0.3	80	5501673	⌘
1"	25.4	4 ±0.4	33.4	12	32	165	0.45	40	5501674	⌘
1"	25.4	4 ±0.4	33.4	12	32	165	0.45	80	5501675	⌘
Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).										⌘ Selon disponibilité.

