

TEGUFLEX® P BLUE



**MINING &
QUARRIES**



APPLICATIONS

Matériaux abrasifs, pierres en suspension, boues, calcium, etc.

AVANTAGES

- ¹ Compense la dilatation thermique
- ¹ Isole des vibrations
- ¹ Absorbe les coups de béliers
- ¹ Corrige les désalignements
- ¹ Assure une étanchéité parfaite

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : SBR, noir, strié.

Armature : fils synthétiques.

Revêtement : CR, noir, résistant à l'huile et aux intempéries.

Température : -35°C à 90°C.

RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Brides tournantes en acier zingué.


Autres matières sur demande : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, peinture EPOXY, etc.

Dimensions : EN1092 PN6/10/16 - ASME B16.5 150lbs.

Autres types sur demande.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Equipements optionnels : téflonnage intérieur, bague de vide (316Ti), housse de protection au feu, housse anti-projection en PTFE sur demande.



TRELLEBORG IZARRA
IZARRA-ALAVA-SPAIN
Batch number - Working pressure - Testing pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year

CE 0056
MOD: H

TEGUFLEX P



TRELLEBORG



MINING & QUARRIES

TEGUFLEX® P BLUE



DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	PN	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	BL m	COMPRESSIO N mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	CODE ARTICLE	STOCK (1) ou min. de cde pièce
40.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	0507452	∞
50.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.7	0507333	1
65.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.6	0507230	1
80.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.5	0507453	1
100.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.5	0507445	1
125.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.4	0507229	1
150.0	10/16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507235	1
200.0	10	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507620	1
200.0	16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	1110197	∞
250.0	10	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507621	1
250.0	16	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0508419	∞
300.0	10	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507622	∞
300.0	16	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0508420	∞

∞ Selon disponibilité.

Digital version



WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING