

PUSH-LOCK GREEN



GENERAL INDUSTRY

Industrie automobile
Auto-serrant



APPLICATIONS

Idéalement conçu pour les lignes basse pression hydrauliques et pneumatiques pour la robotique dans l'industrie automobile.

Utilisé avec des raccords à douilles annelées rapides sans collier pour une pression de service maximale de 16bar (250psi).

Ne convient pas pour des utilisations avec impulsions.

AVANTAGES

- ¹ Livraison en longueurs de 40, 80 et 100m sur tourets bois.
- ¹ Très bonne résistance à l'abrasion.
- ¹ Souplesse, légèreté et maniabilité.
- ¹ Sans silicone.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : NBR/PVC, résistant à l'huile, noir, lisse.

Armature : tressée textile.

Revêtement : NBR/PVC, résistant à l'abrasion, à l'huile et aux intempéries, vert, lisse.

Température :

Air : -20 °C/+110 °C (pointes à +125 °C).

Eau : 0 °C/+100 °C (pointes à +110 °C).

Huiles hydrauliques : -20 °C/+70 °C (pointes à +90 °C).

Eau glycolée : -20 °C/+70 °C (pointes à +90 °C).

Propriétés électriques : tube non conducteur, $R > 10^{12} \Omega/m$.

RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Utilisé avec raccords à douilles annelées rapides sans collier avec pression de service maximale de 16bar (250psi).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Livraison en longueurs de 40, 80 et 100m sur tourets bois.


Longueur de 20m : livrée en couronnes avec film PE sur palette.



TRELLEBORG



PUSH-LOCK HOSE ND WP 16 BAR XQY



**GENERAL INDUSTRY****PUSH-LOCK GREEN**

DIAMÈTRE INTÉRIEUR inch	DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar psi	PLNE bar psi	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (.) ou min. de cde m
1/4	6.3 ±0.4	12.4 ±0.8	16 250.0	64 1000.0	45	0.12	40	5503472	∅
1/4	6.3 ±0.4	12.4 ±0.8	16 250.0	64 1000.0	45	0.12	100	5503473	1
3/8	9.6 ±0.5	15.5 ±0.8	16 250.0	64 1000.0	75	0.16	20	5503474	∅
3/8	9.6 ±0.5	15.5 ±0.8	16 250.0	64 1000.0	75	0.16	40	5503475	∅
3/8	9.6 ±0.5	15.5 ±0.8	16 250.0	64 1000.0	75	0.16	100	5503476	1
1/2	12.7 ±0.6	18.7 ±1.0	16 250.0	64 1000.0	90	0.19	20	5503477	∅
1/2	12.7 ±0.6	18.7 ±1.0	16 250.0	64 1000.0	90	0.19	40	5503478	1
1/2	12.7 ±0.6	18.7 ±1.0	16 250.0	64 1000.0	90	0.19	100	5503479	1
5/8	16.0 ±0.6	22.9 ±1.0	16 250.0	64 1000.0	115	0.28	20	5503480	∅
5/8	16.0 ±0.6	22.9 ±1.0	16 250.0	64 1000.0	115	0.28	40	5503481	∅
5/8	16.0 ±0.6	22.9 ±1.0	16 250.0	64 1000.0	115	0.28	80	5503482	1
3/4	19.2 ±0.6	26.5 ±1.0	16 250.0	64 1000.0	135	0.34	20	5503483	∅
3/4	19.2 ±0.6	26.5 ±1.0	16 250.0	64 1000.0	135	0.34	40	5503484	∅
3/4	19.2 ±0.6	26.5 ±1.0	16 250.0	64 1000.0	135	0.34	80	5503485	1

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

∅ Selon disponibilité.

Digital version


TRELLEBORGWWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING