

GUTTELING CHEM 10 PG



CHEMICALS & PHARMACEUTICALS

Kompositslangar
Kemiska och korrosiva produkter



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Lastning och lossning av ett stort antal aggressiva eller frätande kemikalier, kemisktavfall, och alla petroleumprodukter med aromatiskt innehåll upp till 100%.

Tankutrustning på väg- och järnvägstransport eller fasta installationer inom kemisk industri.

EGENSKAPER

- 1 Lätt att hantera på grund av slangens flexibilitet (snäv böjningsradie).
- 1 Användbara vid ett brett temperaturintervall.
- 1 Kan hantera många olika kemikalier.

TEKNISK BESKRIVNING

Innerspiral: polypropylen belagd stål.

Innertub: polypropylenfilm.

Armering: polypropenskikt.

Yttergummi: PVC belagd väv, grå, korrugerad.

Yttre spiral: galvaniserad stålspiral.

Temperaturområde: -30 °C till +100 °C.

Elektriska egenskaper: motstånd mellan ändkopplingar ≤100Ω/montering.

STANDARD OCH GODKÄNNANDE

EN 13765: Bureau Veritas type approval
N° 7232905/8/049/TBE.




KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Alla sorters pressade kopplingar:

- standard eller roterande Guillemin
- standard eller säkrad kamlockkoppling,
- gängad hon- eller hankoppling (BSP, NPT, etc.),
- fast eller rörlig fläns ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.

ÖVRIG INFORMATION

Monterade längder levereras på begäran med provtyckningscertifikat.



 CHEMICALS & PHARMACEUTICALS		GUTTELING CHEM 10 PG				
ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BÖJNINGS- RADIE mm	LÄNGD m	ARTIKEL NR
50.0	62.0	10	40	180	30	30103746
65.0	78.5	10	40	200	30	30103891
80.0	95.0	10	40	280	30	30103600
100.0	118.0	10	40	400	30	30103925
Toleranser, längder: $\pm 1\%$ (ISO 1307 Standard).						

Digital version

