

GUTTELING CHEM

10 PS



CHEMICALS & PHARMACEUTICALS

Kompositslangar
Kemiska och korrosiva produkter



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Lastning och lossning av ett stort antal aggressiva eller frätande kemikalier, kemisktavfall, och alla petroleumprodukter med aromatiskt innehåll upp till 100%.

Tankutrustning på väg- och järnvägstransport eller fasta installationer inom kemisk industri.

EGENSKAPER

- ¹ Lätt att hantera på grund av slangens flexibilitet (snäv böjningsradie).
- ¹ Användbara vid ett brett temperaturintervall.
- ¹ Kan hantera många olika kemikalier.

TEKNISK BESKRIVNING

Innerspiral: polypropylen belagd stål.

Innertub: polypropylenfilm.

Armering: polypropenskikt.

Yttergummi: PVC belagd väv, grå, korrugerad.

Yttre spiral: rostfritt stål.

Temperaturområde: -30 °C till +100 °C.

Elektriska egenskaper: motstånd mellan ändkopplingar ≤100Ω/montering.

STANDARD OCH GODKÄNNANDE

EN 13765: Bureau Veritas type approval
N° 7232905/8/049/TBE.




KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Alla sorters pressade kopplingar:

- standard eller roterande Guillemin
- standard eller säkrad kamlockkoppling,
- gängad hon- eller hankoppling (BSP, NPT, etc.),
- fast eller rörlig fläns ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.

ÖVRIG INFORMATION

Monterade längder levereras på begäran med provtyckningscertifikat.



 CHEMICALS & PHARMACEUTICALS		GUTTELING CHEM 10 PS				
ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BÖJNINGS- RADIE mm	LÄNGD m	ARTIKEL NR
65.0	78.5	10	40	200	30	30103720
80.0	95.0	10	40	280	30	30103748
100.0	118.0	10	40	400	30	30103830
Toleranser, längder: $\pm 1\%$ (ISO 1307 Standard).						

Digital version

