GUTTELING CHEM 10 SG

CHEMICALS & PHARMACEUTICALS



Kompositslangar
Kemiska och korrosiva produkter

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lastning och lossning av ett stort antal aggressiva eller frätande kemikalier, kemisktavfall, och alla petroleumprodukter med aromatiskt innehåll upp till 100%.

Tankutrustning på väg- och järnvägtransport eller fasta installationer inom kemisk industri.

EGENSKAPER

- Lätt att hantera på grund av slangens flexibilitet (snäv böjningsradie).
- Användbara vid ett brett temperaturintervall.
- Kan hantera många olika kemikalier.

TEKNISK BESKRIVNING

Innerspiral: rostfritt stål 304L (316L att erhålla).
Innertub: polypropylenfilm.
Armering: polypropenskikt.
Yttergummi: PVC belagd väv, grå, korrugerad.
Yttre spiral: galvaniserad stålspiral.
Temperaturområde: -30°C till +100°C.
Elektriska egenskaper: motstånd mellan ändkopplingar ≤100Ω/montering.

STANDARD OCH GODKÄNNANDE


EN 13765: Bureau Veritas type approval N°7232905/8/049/TBE.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Alla sorters pressade kopplingar:
- standard eller roterande Guillemin
- standard eller säkrad kamlockkoppling,
- gängad hon- eller hankoppling (BSP, NPT, etc.),
- fast eller rörlig fläns ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.

ÖVRIG INFORMATION

Monterade längder levereras på begäran med provtyckningscertifikat.



CHEMICALS & PHARMACEUTICALS

GUTTELING CHEM 10 SG



ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	MAX. VAKUUM bar	BÖJNINGS-RADIE mm	VIKT kg/m	MAX. LÄNGD m	ARTIKEL NR
50.0	62.0	10	40	0.9	180	1.8	30	30103757
65.0	78.5	10	40	0.9	200	2.93	30	30103639
80.0	95.0	10	40	0.9	280	3.2	30	30103867
100.0	118.0	10	40	0.9	400	5.33	30	30104571

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).