

POLYOIL



GENERAL INDUSTRY

Huiles et polyvalents



APPLICATIONS

Pour le transfert sous pression élevée d'hydrocarbures, les circuits hydrauliques à faible pression et le refoulement d'huile. Convient également pour la manutention des produits légers et lourds dérivés du pétrole, les produits chimiques et antigels, l'air comprimé chargé d'huile, les eaux industrielles alcalines et salées.

AVANTAGES

- 1 Excellente tenue au vieillissement, aux conditions atmosphériques et à l'ozone.
- 1 Très bonne résistance à la pression.
- 1 Mélange spécial résistant aux hydrocarbures à teneur en aromatiques <50%.
- 1 Evacuation de l'électricité statique assurée par le tube et le revêtement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : NBR résistant à l'huile, noir, lisse.

Armature : fils synthétiques.

Revêtement : CR résistant à l'huile et aux intempéries, noir, lisse.

Température : -30 °C à +100 °C.

Propriétés électriques : tube et revêtements conducteurs, $R < 10^6 \Omega/m$.



GENERAL INDUSTRY

POLYOIL



DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	EPAISSEUR DE PAROI mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (,) ou min. de cde m
6.0 ±0.4	3.5	13.0 ±0.5	20	80	30	0.14	40	0060429	⌘
6.0 ±0.4	3.5	13.0 ±0.5	20	80	30	0.14	100	0060431	⌘
6.0 ±0.4	3.5	13.0 ±0.5	20	80	30	0.14	200	0120922	⌘
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	80	34	0.17	20	0060432	⌘
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	80	34	0.17	40	0060433	ℓ
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	80	34	0.17	100	0060435	ℓ
10.0 ±0.5	3.5	17.0 ±0.6	20	80	38	0.19	20	0060436	ℓ
10.0 ±0.5	3.5	17.0 ±0.6	20	80	38	0.19	40	0060437	ℓ
10.0 ±0.5	3.5	17.0 ±0.6	20	80	38	0.19	100	0060439	ℓ
10.0 ±0.5	3.5	17.0 ±0.6	20	80	38	0.19	120	0070951	⌘
13.0 ±0.6	4	21.0 ±0.7	20	80	45	0.28	20	0060440	ℓ
13.0 ±0.6	4	21.0 ±0.7	20	80	45	0.28	40	0060441	ℓ
13.0 ±0.6	4	21.0 ±0.7	20	80	45	0.28	100	0060443	ℓ
16.0 ±0.7	4.25	24.5 ±0.8	20	80	53	0.35	20	0060444	ℓ
16.0 ±0.7	4.25	24.5 ±0.8	20	80	53	0.35	40	0060445	ℓ
16.0 ±0.7	4.25	24.5 ±0.8	20	80	53	0.35	100	0060447	ℓ
19.0 ±0.7	4.5	28.0 ±0.8	20	80	58	0.43	20	0060448	ℓ
19.0 ±0.7	4.5	28.0 ±0.8	20	80	58	0.43	40	0060449	ℓ
19.0 ±0.7	4.5	28.0 ±0.8	20	80	58	0.43	100	0060451	ℓ
25.0 ±1.0	5	35.0 ±1.1	20	80	77	0.62	20	0060452	ℓ
25.0 ±1.0	5	35.0 ±1.1	20	80	77	0.62	40	0060453	ℓ
25.0 ±1.0	5	35.0 ±1.1	20	80	77	0.62	80	0060454	ℓ

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

⌘ Selon disponibilité.

Digital version




TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING