

GUTTELING CHEM PTFE 10 SS



CHEMICALS & PHARMACEUTICALS

Kompositslangar
Kemiska och korrosiva produkter



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Lastning och lossning av ett stort antal mycket aggressiva eller mycket korrosiva kemikalier, kemiskt avfall.

Tankutrustning på väg- och järnvägstransport eller fasta installationer inom kemisk industri.

EGENSKAPER

- ¹ Lätt att hantera på grund av slangens flexibilitet (snäv böjningsradie).
- ¹ Användbara vid ett brett temperaturintervall.
- ¹ Kan hantera många olika kemikalier.

TEKNISK BESKRIVNING

Innerspiral: rostfritt stål 304L (316L att erhålla).

Innertub: PTFE film.

Armering: PP väv, PP och PET-skikt.

Yttergummi: PVC belagd väv, röd, korrugerad.

Yttre spiral: rostfritt stål.

Temperaturområde: -30 °C till +115 °C.

Elektriska egenskaper: motstånd mellan ändkopplingar ≤100Ω/montering.

STANDARD OCH GODKÄNNANDE

EN 13765: Bureau Veritas type approval
N° 7232905/8/049/TBE.



KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Alla sorters pressade kopplingar:

- standard eller roterande Guillemin
- standard eller säkrad kamlockkoppling,
- gängad hon- eller hankoppling (BSP, NPT, etc.),
- fast eller rörlig fläns ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.

ÖVRIG INFORMATION

Monterade längder levereras på begäran med provtyckningscertifikat.



CHEMICALS & PHARMACEUTICALS		GUTTELING CHEM PTFE 10 SS						
ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	MAX. VAKUUM bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	MAX. LÅNGD m	ARTIKEL NR
50.0	62.0	10	40	0.9	180	1.86	30	30103805
65.0	78.5	10	40	0.9	200	2.96	30	30103836
80.0	95.0	10	40	0.9	280	3.23	30	30103716
100.0	118.0	10	40	0.9	400	5.43	30	30103853
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).								

Digital version

