

PROJECTOR 120



**CONSTRUCTION &
INFRASTRUCTURE**

Projection



APPLICATIONS

Projection de mortier humide, béton malaxé et autres produits humides.

Utilisé entre la pompe et la buse pour le transport d'enduits, coulis de ciment et béton déjà malaxé.

AVANTAGES

- ┆ Pression de service élevée.
- ┆ Léger, souple et maniable.
- ┆ Tube conducteur, résistant à l'abrasion.
- ┆ Revêtement blanc non tâchant évitant les traces au sol et sur les murs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : NR résistant à l'abrasion, noir, lisse.

Armature : fils synthétiques.

Revêtement : SBR résistant à l'abrasion et aux intempéries, noir, aspect grain toile.

Température : -30 °C à +70 °C.

Propriétés électriques : tube antistatique.

Propriétés spécifiques : résistance du tube à l'abrasion <math><40\text{mm}^3</math> conformément à la norme ISO 4649.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


Longueurs de 13,3m disponibles sur demande.

Min. de commande de 3 longueurs ou quantité multiple de 3.



TRELLEBORG

PROJECTOR 120 WP 40 BAR





DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	EPAISSEUR DE PAROI mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK () ou min. de cde m
19.0	6	31.0	40	120	150	0.27	40	5513550	200
25.0	7	39.0	40	120	200	0.85	40	5513551	1
30.0	7	44.0	40	120	240	1	40	5513552	200
32.0	8	48.0	40	120	260	1.22	40	5513553	1
35.0	7	49.0	40	120	280	1.12	40	5513554	1
38.0	8	54.0	40	120	300	1.45	40	5513564	1
40.0	7.5	55.0	40	120	310	1.53	40	59006802	200
50.0	9	68.0	40	120	410	2.01	20	59006804	1
50.0	9	68.0	40	120	410	2.01	40	5513557	1
60.0	10	80.0	40	120	480	2.66	40	5513558	160
63.0	10	83.0	40	120	500	2.77	40	5513559	160
65.0	10	85.0	40	120	520	2.84	20	59006805	200
65.0	10	85.0	40	120	520	2.84	40	5513560	1
76.0	10	96.0	40	120	600	3.31	40	5513561	160
90.0	12	114.0	40	120	720	4.45	20	59006806	1
102.0	14	130.0	40	120	800	5.67	40	5513563	160

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

TRELLEBORG