

STARKLER



GENERAL INDUSTRY

Eau chaude et polyvalents pour produits chimiques



APPLICATIONS

Tuyau polyvalent conçu pour le nettoyage et les opérations générales de refoulement sous pression élevée, à l'eau chaude et à l'eau froide, ainsi que pour de nombreux autres fluides (voir table de résistance chimique de l'EPDM).

Adapté à tous les secteurs : bâtiment et travaux publics, industrie, agriculture, etc.

AVANTAGES

- ¹ Remarquable tenue au vieillissement et aux intempéries.
- ¹ Plage étendue de températures d'utilisation (-30 °C à +100 °C).
- ¹ Excellentes propriétés mécaniques.
- ¹ Gamme étendue de diamètres.
- ¹ Résistant à de nombreux fluides.
- ¹ Longue durée de vie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : EPDM, noir, lisse.

Armature : fils synthétiques.

Revêtement : EPDM, noir, lisse pour diamètres ≤25mm, aspect grain toile pour diamètres >25mm.

Température : -30 °C à +100 °C.

NORMES/HOMOLOGATIONS

Conforme à la norme ISO 1403 type 2 (sauf le marquage).

ISO

12.7-25.4mm



et à l'opposé :



30-38mm





GENERAL INDUSTRY

STARKLER



DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	EPAISSEUR DE PAROI mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	RAYON DE COUREURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (:) ou min. de cde m
12.7 ±0.6	4	20.7 ±0.7	20	60	55	0.27	20	0060012	1
12.7 ±0.6	4	20.7 ±0.7	20	60	55	0.27	40	0060013	1
12.7 ±0.6	4	20.7 ±0.7	20	60	55	0.27	80	0060990	1
15.8 ±0.7	4.1	24.0 ±0.8	20	60	70	0.33	20	0060014	1
15.8 ±0.7	4.1	24.0 ±0.8	20	60	70	0.33	40	0060015	1
15.8 ±0.7	4.1	24.0 ±0.8	20	60	70	0.33	80	0060991	1
19.4 ±0.7	4.5	28.4 ±0.8	20	60	85	0.43	20	0060016	1
19.4 ±0.7	4.5	28.4 ±0.8	20	60	85	0.43	40	0060017	1
19.4 ±0.7	4.5	28.4 ±0.8	20	60	85	0.43	80	0060992	1
25.4 ±1.0	4.8	35.0 ±1.1	20	60	100	0.58	20	0060018	1
25.4 ±1.0	4.8	35.0 ±1.1	20	60	100	0.58	40	0060019	1
25.4 ±1.0	4.8	35.0 ±1.1	20	60	100	0.58	80	0060993	1
30.0 ±1.0	4.25	39.0 ±1.0	10	30	240	0.72	20	0200259	1
30.0 ±1.0	4.25	39.0 ±1.0	10	30	240	0.72	40	0200260	1
32.0 ±1.0	4.25	41.0 ±1.0	10	30	260	0.77	20	0123234	1
32.0 ±1.0	4.25	41.0 ±1.0	10	30	260	0.77	40	0123239	1
35.0 ±1.0	4.25	44.0 ±1.0	10	30	280	0.83	20	0200261	1
35.0 ±1.0	4.25	44.0 ±1.0	10	30	280	0.83	40	0200262	1
38.0 ±1.0	4.25	47.0 ±1.0	10	30	310	0.89	20	0123245	200
38.0 ±1.0	4.25	47.0 ±1.0	10	30	310	0.89	40	0070387	200

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

Digital version



WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING

19/03/2021