

GUTTELING ROOF DRAIN

**OIL & GAS**

Kompositslangar
Takdränering



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Avlägsnande av regnvatten från taket av ett yttre flytande tak tanken.

EGENSKAPER

- ¹ Lämplig för kolväten innehållande upp till 100% aromater.
- ¹ Naturlig negativ flytkraft.
- ¹ Fälttestad och godkänd sedan många år.
- ¹ Lätt att hantera och installera.
- ¹ Lång livslängd (upp till 10år).
- ¹ Begränsat underhåll.

TEKNISK BESKRIVNING

Innerspiral: rostfritt stål 304L (316L att erhålla).

Innertub: polypropylenfilm.

Armering: polypropensikt.

Yttergummi: polyamid, vit, korrugerad.

Yttre spiral: rostfritt stål 304L (316L att erhålla).

Temperaturområde: -30 °C till +100 °C.

Elektriska egenskaper: Elektrisk ledningsförmåga säkerställs genom att den yttre spiralen ansluts till kopplingen.
 $R \leq 100 \Omega / \text{monterad längd}$.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Pressade fasta eller svivlande flänsar ISO PN10/16, PN20 (ASA150).

Andra pressade kopplingar på begäran.

ÖVRIG INFORMATION

Monterade längder levereras på begäran med provtyckningscertifikat.



**OIL & GAS****GUTTELING ROOF DRAIN**

ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	MAX. VAKUUM bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	MAX. LÅNGD m	ARTIKEL NR
50.0	62.0	10	40	0.9	180	1.86	30	30104216
65.0	78.5	10	40	0.9	200	2.65	30	30104021
80.0	95.0	10	40	0.9	280	3.23	30	30103744
100.0	121.0	10	40	0.9	400	5.43	30	30103904

Toleranser, längder: $\pm 1\%$ (ISO 1307 Standard).

Digital version



WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING