TRELLVAC Handler LD

MINING & QUARRIES

Aspiration industrielle de produits vrac

APPLICATIONS

Tuyau d'aspiration destiné à l'équipement de systèmes de récupération des déchets et aux unités centralisées de nettoyage.

Extraction de poussières, copeaux, sables, déchets divers, pulvérulents, etc.

AVANTAGES

- Léger et très maniable, il est recommandé pour l'extraction (manipulation manuelle) au point d'aspiration.
- Excellent rayon de courbure.
- Très bonne résistance du tube à l'abrasion.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : NR résistant à l'abrasion, noir, lisse.
Armature : fils textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi.
Revêtement : SBR résistant aux intempéries et à l'abrasion, noir, aspect ondulé.
Température : -30°C à +80°C.
Propriétés électriques : tube et revêtement conducteurs, R<10MΩ/l, l'hélice doit être également en contact avec les raccords.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Diamètre extérieur mesuré au sommet de l'onde.

MINING & QUARRIES | **TRELLVAC Handler LD**

DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	DÉPRESSION MAXI bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (ι) ou min. de cde m
51.0	61.0 ±1.5	5	15	0.9	85	1	20	5500748	320
51.0	61.0 ±1.5	5	15	0.9	85	1	40	2914510	120
60.0	70.0 ±1.5	5	15	0.9	105	1.15	20	5500749	120
60.0	70.0 ±1.5	5	15	0.9	105	1.15	40	2914520	120
63.0	73.0 ±1.5	5	15	0.9	110	1.22	20	5500750	120
63.0	73.0 ±1.5	5	15	0.9	110	1.22	40	2891580	¤
76.0	86.5 ±1.5	5	15	0.9	135	1.5	20	5500751	120
76.0	86.5 ±1.5	5	15	0.9	135	1.5	40	2913940	ι

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

¤ Selon disponibilité.

Digital version

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING