

R499

NR



NR KAUSCHUKPLATTEN HOCHWERTIGE QUALITÄT

MERKMALE

NR Kautschuk, Para-Qualität, transluzent, mit exzellenten mechanischen Eigenschaften.

EINSATZBEREICH

Herstellung von Dichtungen und Dichtringen für den generellen industriellen Einsatz im Kontakt mit:

- Bei einer max. Temperatur von 50 °C: Wasser und Waschwasser, alkaline und salzige Lösungen, Säuren, Oxidantien und Nichtoxidantien, alkalische Basen mit einer Konzentration $\leq 50\%$, Alkohol, der nicht für den Verzehr geeignet ist.
- Bei einer max. Temperatur von 20 °C: Azeton.

Verarbeitung zu Bodenleisten, Schutzleisten für Transportbänder, Gummibanderolen, etc.

Auskleidung von Betriebsmitteln (wie Trichteranlagen, Schüttrinnen, Silos, Cyclonen, etc.) bei Abrieb durch feine Granulate (wie Sand, Kies etc.).

TECHNISCHE MERKMALE

- † Gute Eigenschaften, die hohen mechanischen Anforderungen entsprechen.
- † Große Elastizität, die starke Deformation erlaubt.
- † Beständig gegen Abrieb von feinen Partikeln (Sand- und Strahlschutz).
- † Gute elektrische Eigenschaften.
- † Gute Beständigkeit gegen Säuren, Basen und Salze.
- † Gutes Preis-/Leistungsverhältnis.

VORTEILE

- † Funktionalität.
- † Komfort.
- † Einsatzdauer.
- † Wirtschaftlichkeit.

MECHANISCHE, PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Technische Daten	Prüfung nach	Wert	
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN			
Kautschukqualität - Blond		NR	
Dichte		1.00 \pm 0.05	g/cm ³
Härte	ASTM D2240	43 \pm 5	Shore A
Reißfestigkeit	ISO 37	≥ 25	MPa
Bruchdehnung	ISO 37	≥ 650	%
Weiterreißfestigkeit	ISO 34-1	≥ 30	N/mm
Abriebfestigkeit (5N)	ISO 4649	≤ 70	mm ³
Druckverformungsrest nach 24h bei 70 °C	ISO 815-1	≤ 30	%

TEMPERATUR

Einsatztemperatur		-40/+85	°C
-------------------	--	---------	----

VERHALTEN NACH ALTERUNG

Δ Härte nach 70h bei 70 °C	ASTM D573	≤ 5	Shore A
Δ Reißfestigkeit nach 70h bei 70 °C	ASTM D573	≤ 15	%
Δ Bruchdehnung nach 70h bei 70 °C	ASTM D573	≤ 20	%

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Verdünnte Säuren und Basen	Konzentrierte Säuren und Basen	Ozon	Öle und Kohlenwasserstoffe
Sehr gut	Gut	Akzeptabel	Nicht empfehlenswert

VERPACKUNGS-SPEZIFIKATION

Markierung	Ohne.
Verpackung	Stärke ≤ 6 mm auf Papprollen mit einem \emptyset von 80mm aufgerollt. Stärke > 6 mm als Rolle.
Umverpackung	Schwarze Folie.
Etikettierung	Selbstklebeetiketten mit Produktbezeichnung, Abmessung, Menge in m ² , nominellem Gewicht und Artikelnummer zwecks Rückverfolgbarkeit.

Sofern keine Tippfehler vorliegen, basieren die Informationen und Abbildungen unseres technischen Datenblattes auf unseren Erfahrungen und Labortests nach internationalen Standards. Diese Daten dienen nur als Richtlinie. Die Materialeistung hängt von den Einsatzbedingungen und der endgültigen Anwendung ab.

NR	NR KAUSCHUKPLATTEN	R499		
STÄRKE mm	BREITE mm	STANDARD-LIEFER-LÄNGEN m	GEWICHT kg/m ²	AUSFÜHRUNG
1±0.2	1400±2%	20±2%	1	2 GLATTE SEITEN
1.5±0.25	1400±2%	15±2%	1.5	2 GLATTE SEITEN
2±0.3	1400±2%	15±2%	2	2 GLATTE SEITEN
3±0.3	1400±2%	10±2%	3	2 GLATTE SEITEN
4±0.4	1400±2%	10±2%	4	2 GLATTE SEITEN
5±0.4	1400±2%	10±2%	5	2 GLATTE SEITEN
6±0.5	1400±2%	10±2%	6	2 GLATTE SEITEN
8±0.7	1400±2%	10±2%	8	2 GLATTE SEITEN
10±1.0	1400±2%	10±2%	10	2 GLATTE SEITEN

