

STARKLER



GENERAL INDUSTRY

Heißwasser und Vielzweck
Chemikalien



EINSATZBEREICH

Hochdruckförderung von kaltem bzw. heißem Wasser sowie von vielen anderen Flüssigkeiten.

Für Reinigungs- und sonstige Zwecke in den verschiedensten Arbeitsbereichen: Industrie, Baugewerbe, Landwirtschaft usw.

TECHNISCHE MERKMALE

- ¹ Außergewöhnliche Witterungs- und Alterungsbeständigkeit.
- ¹ Hervorragende Festigkeitswerte.
- ¹ Ansprechendes Design.
- ¹ Auf Dauer gleichbleibende, hohe Leistungswerte.

AUFBAU

Seele: EPDM, schwarz, glatt.

Karkasse: 2 synthetische Textileinlagen.

Decke: EPDM, schwarz.

Einsatztemperatur: -30°C bis +100°C.

NORM UND ZULASSUNG

ISO 1403 Typ 2.

ISO

SCHLAUCHARMATUREN

Montage aller handelsüblichen Schlaucharmaturen möglich:
Außenhülsen mit Schneidschraubenbefestigung.
Eingebundene Innenarmaturen (für jeden Einsatz außer Sandstrahlen).

12.7-25.4mm



und:



30-38mm





GENERAL INDUSTRY

STARKLER



INNEN-Ø mm	WAND- STÄRKE mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	BIEGE- RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (,) oder MB m
12.7 ±0.6	4	20.7 ±0.7	20	60	55	0.27	20	0060012	1
12.7 ±0.6	4	20.7 ±0.7	20	60	55	0.27	40	0060013	1
12.7 ±0.6	4	20.7 ±0.7	20	60	55	0.27	80	0060990	1
15.8 ±0.7	4.1	24.0 ±0.8	20	60	70	0.33	20	0060014	1
15.8 ±0.7	4.1	24.0 ±0.8	20	60	70	0.33	40	0060015	1
15.8 ±0.7	4.1	24.0 ±0.8	20	60	70	0.33	80	0060991	1
19.4 ±0.7	4.5	28.4 ±0.8	20	60	85	0.43	20	0060016	1
19.4 ±0.7	4.5	28.4 ±0.8	20	60	85	0.43	40	0060017	1
19.4 ±0.7	4.5	28.4 ±0.8	20	60	85	0.43	80	0060992	1
25.4 ±1.0	4.8	35.0 ±1.1	20	60	100	0.58	20	0060018	1
25.4 ±1.0	4.8	35.0 ±1.1	20	60	100	0.58	40	0060019	1
25.4 ±1.0	4.8	35.0 ±1.1	20	60	100	0.58	80	0060993	1
30.0 ±1.0	4.25	39.0 ±1.0	10	30	240	0.72	20	0200259	1
30.0 ±1.0	4.25	39.0 ±1.0	10	30	240	0.72	40	0200260	1
32.0 ±1.0	4.25	41.0 ±1.0	10	30	260	0.77	20	0123234	1
32.0 ±1.0	4.25	41.0 ±1.0	10	30	260	0.77	40	0123239	1
35.0 ±1.0	4.25	44.0 ±1.0	10	30	280	0.83	20	0200261	1
35.0 ±1.0	4.25	44.0 ±1.0	10	30	280	0.83	40	0200262	1
38.0 ±1.0	4.25	47.0 ±1.0	10	30	310	0.89	20	0123245	200
38.0 ±1.0	4.25	47.0 ±1.0	10	30	310	0.89	40	0070387	200

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

Digital version

