BIOCLEAN

FOOD & BEVERAGE



Lebensmittelindustrie
Hochdruckspritzschläuche

EINSATZBEREICH

Hochdruckreinigungsschlauch speziell für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.

Kann ebenso für die Förderung aller flüssigen Lebensmittel eingesetzt werden.

TECHNISCHE MERKMALE

- Hohe Flexibilität.
- Nicht abfärbende Schlauchdecke.
- Glatte, weiße Innenseele in lebensmittelbeständiger Qualität, beständig gegen Öle und Fette.
- Markierung mit rotem Streifen zur einfachen Erkennung.
- Enthält keinerlei Phtalate.

AUFBAU

Seele: NBR, in lebensmittelbeständiger Qualität, beständig gegen tierische und pflanzliche Fette, weiß, glatt.
Karkasse: Synthetisches Textilgeflecht.
Decke: NBR/PVC öl und witterungbeständig, blau, glatt.
Einsatztemperatur: -20°C bis +100°C.

NORM UND ZULASSUNG

EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006.	EU
FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600.	FDA
BfR Empfehlung XXI Kat. 3.	BfR
Französische Gesetzgebung.	RF
Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.	

SCHLAUCHARMATUREN

Es sind speziell entwickelte Kupplungen verfügbar. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir beraten Sie gerne, damit Sie Ihre optimalen Kupplungen erhalten.



und Prägemarkierung: Woche - Jahr - batch number

FOOD & BEVERAGE | **BIOCLEAN**



INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS-DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD-LIEFER-LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (ı) oder MB m
7.9 ±0.5	15.9 ±0.6	60	180	50	0.2	40	5026077	2240
7.9 ±0.5	15.9 ±0.6	60	180	50	0.2	120	5026109	2160
9.5 ±0.5	18.0 ±0.7	60	180	60	0.25	20	5026110	ı
9.5 ±0.5	18.0 ±0.7	60	180	60	0.25	40	5026113	ı
9.5 ±0.5	18.0 ±0.7	60	180	60	0.25	120	5026115	ı
12.7 ±0.6	22.0 ±0.8	60	180	70	0.34	20	5012778	ı
12.7 ±0.6	22.0 ±0.8	60	180	70	0.34	30	5513514	¤
12.7 ±0.6	22.0 ±0.8	60	180	70	0.34	40	5012779	ı
12.7 ±0.6	22.0 ±0.8	60	180	70	0.34	80	5026111	ı
12.7 ±0.6	22.0 ±0.8	60	180	70	0.34	120	5026112	ı
15.9 ±0.8	26.5 ±1.0	60	180	80	0.48	20	5026079	ı
15.9 ±0.8	26.5 ±1.0	60	180	80	0.48	40	5026080	ı
15.9 ±0.8	26.5 ±1.0	60	180	80	0.48	80	5026081	ı
15.9 ±0.8	26.5 ±1.0	60	180	80	0.48	120	5026116	ı

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307). ¤ Je nach Lagerbestand.