

KLERIX



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Kanalspülschläuche



EINSATZBEREICH

Kanalreinigung im Hochdruckbereich. Als Ersatz für Hydraulikschläuche, die gewöhnlich für diesen Einsatzbereich gewählt wurden.

TECHNISCHE MERKMALE

- 1 Abriebfeste und witterungsbeständige Decke.
- 1 Glatte Decke, niedrige Reibung.
- 1 Lange Längen.

AUFBAU

Seele: SBR, schwarz, glatt.

Karkasse: geflochtene Stahleinlagen.

Decke: SBR/NR, schwarz, glatt.

Einsatztemperatur: -30°C bis +80°C.

SCHLAUCHARMATUREN

Es können Standard-Hydraulikkupplungen eingesetzt werden.

ZUSATZINFORMATIONEN

Die Lieferung erfolgt ohne Kupplungen.

Prägemarkierung



TRELLEBORG

KLERIX - WP 200 BAR - QUARTER YEAR - Made in France





INNEN-Ø mm	WAND- STÄRKE mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	BIEGE- RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (,) oder MB m
13.0 ±0.8	5	23.0 ±0.8	200	500	70	0.45	40	0071107	☒
13.0 ±0.8	5	23.0 ±0.8	200	500	70	0.45	60	0071108	☒
13.0 ±0.8	5	23.0 ±0.8	200	500	70	0.45	80	0071109	☒
13.0 ±0.8	5	23.0 ±0.8	200	500	70	0.45	100	0071110	☒
19.0 ±0.8	6.25	31.5 ±0.8	200	500	95	0.82	40	5010435	☒
19.0 ±0.8	6.25	31.5 ±0.8	200	500	95	0.82	60	0071113	☒
19.0 ±0.8	6.25	31.5 ±0.8	200	500	95	0.82	120	0071116	☒
25.0 ±1.0	6.55	38.1 ±1.0	200	500	110	1.14	60	0071117	☒
25.0 ±1.0	6.55	38.1 ±1.0	200	500	110	1.14	80	0071118	☒
25.0 ±1.0	6.55	38.1 ±1.0	200	500	110	1.14	100	0071119	☒
25.0 ±1.0	6.55	38.1 ±1.0	200	500	110	1.14	120	0071120	☒
32.0 ±1.2	6.95	45.9 ±1.2	200	500	150	1.57	60	0071121	☒
32.0 ±1.2	6.95	45.9 ±1.2	200	500	150	1.57	80	0071122	☒
32.0 ±1.2	6.95	45.9 ±1.2	200	500	150	1.57	100	0071123	☒
32.0 ±1.2	6.95	45.9 ±1.2	200	500	150	1.57	120	0071124	☒

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

☒ Je nach Lagerbestand.

Digital version


TRELLEBORGWWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING