



C400

CR SBR



CR 40 KAUTSCHUKPLATTEN

TECHNISCHE ANWENDUNGEN

MERKMALE

CR Kautschuk, 40 Shore A.

EINSATZBEREICH

Herstellung von Dichtungen und Dichtringen für den generellen industriellen Einsatz im Kontakt mit mineralischen und pflanzlichen Ölen, nicht aromatischen Fetten oder Kohlenwasserstoffen.

Nicht beständig gegen Kraftstoffe, sauerstoffhaltige und halogene Lösungen, aromatische Kohlenwasserstoffe, mineralische und organische Säuren, Waschwasser.

TECHNISCHE MERKMALE

- 1 Flexibel.
- 1 Gute Beständigkeit bei niedrigen Temperaturen.
- 1 Gute Temperaturbeständigkeit.
- 1 Die matte Oberfläche erlaubt leichtes Abrollen.

VORTEILE

- 1 Sicherheit.
- 1 Wirtschaftlichkeit.

MECHANISCHE, PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Technische Daten		Prüfung nach		Wert	
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN					
Kautschukqualität - schwarz			CR SBR		1
Dichte			1.33 ±0.05	g/cm³	
Härte		ASTM D2240	40 ±5	Shore A	
Reißfestigkeit		ISO 37	≥4	MPa	
Bruchdehnung		ISO 37	≥450	%	
Weiterreißfestigkeit		ISO 34-1	≥11	N/mm	
Druckverformungsrest nach 22h bei 70 °C		ISO 815-1	≤40	%	
TEMPERATUR					
Einsatztemperatur			-30/+90	°C	
VERHALTEN NACH ALTERUNG					
Δ Härte nach 70h bei 70 °C		ASTM D573	≤5	Shore A	
Δ Reißfestigkeit nach 70h bei 70 °C		ASTM D573	≤15	%	
Δ Bruchdehnung nach 70h bei 70 °C		ASTM D573	≤40	%	
BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER ÖLEN					
Öl IRM 901, Δ Volumen nach 70h bei 70 °C		ISO 1817	≤26	%	
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT					
Verdünnte Säuren und Basen	Konzentrierte Säuren und Basen	Ozon	Öle und Kohlenwasserstoffe		
Akzeptabel	Nicht empfehlenswert	Akzeptabel	Akzeptabel		
VERPACKUNGS-SPEZIFIKATION					
Markierung	Ohne.				
Verpackung	Stärke ≤6mm auf Papprollen mit einem Ø von 80mm aufgerollt. Stärke >6mm als Rolle.				
Umverpackung	Schwarze Folie.				
Etikettierung	Selbstklebeetiketten mit Produktbezeichnung, Abmessung, Menge in m2, nominellem Gewicht und Artikelnummer zwecks Rückverfolgbarkeit.				

Sofern keine Tippfehler vorliegen, basieren die Informationen und Abbildungen unseres technischen Datenblattes auf unseren Erfahrungen und Labortests nach internationalen Standards. Diese Daten dienen nur als Richtlinie. Die Materialeistung hängt von den Einsatzbedingungen und der endgültigen Anwendung ab.

CR SBR		CR 40 KAUSCHUKPLATTEN	C400		
STÄRKE mm		BREITE mm	STANDARD-LIEFER-LÄNGEN m	GEWICHT kg/m²	AUSFÜHRUNG
2±0.3		1400 ± 2 %	15 ± 2 %	2.8	2 MATTE SEITEN
3±0.3		1400 ± 2 %	10 ± 2 %	4.2	2 MATTE SEITEN
4±0.4		1400 ± 2 %	10 ± 2 %	5.6	2 MATTE SEITEN
5±0.4		1400 ± 2 %	10 ± 2 %	6.58	1 GLATTE SEITE/1 MATTE SEITE
6±0.5		1400 ± 2 %	10 ± 2 %	7.9	1 GLATTE SEITE/1 MATTE SEITE

