TRELLVAC Extractor LD

MINING & QUARRIES



Transferschläuche für abrasive Medien

EINSATZBEREICH

Saugschlauch für Holzspäne, Staub, kleinkörnige Partikel.

TECHNISCHE MERKMALE

- Abriebfest und witterungsbeständig.

AUFBAU

Seele: SBR/NR, schwarz, glatt.
Karkasse: synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale.
Decke: SBR/NR, schwarz, gewellt.
Einsatztemperatur: -40°C bis +90°C.
Elektrische Eigenschaften: leitfähige Seele und Decke, $R<10^6\Omega/m$.



MINING & QUARRIES | **TRELLVAC Extractor LD**



INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	UNTER-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD-LIEFER-LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (l) oder MB m
38.0	44.5 ±1.0	0.9	45	0.62	12	0025890	l
51.0	57.5 ±1.0	0.9	70	0.81	12	0025908	l
63.0	70.0 ±1.0	0.9	95	0.87	12	0025916	l
76.0	83.5 ±1.0	0.9	115	1.04	12	0025932	l
90.0	97.5 ±1.0	0.9	125	1.22	12	0025965	l
102.0	110.5 ±1.0	0.9	145	1.57	12	0025973	l
113.0	121.5 ±1.5	0.9	155	1.73	12	0025981	l
127.0	135.5 ±1.5	0.7	170	1.93	12	0026005	l
152.0	160.5 ±1.5	0.4	195	2.3	12	0026013	l
178.0	186.5 ±1.5	0.25	220	2.68	12	0026021	12
204.0	212.5 ±1.5	0.15	245	3.06	12	0026039	l

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).