TRELLVAC Handler MD

MINING & QUARRIES

Transferschläuche für abrasive Medien



EINSATZBEREICH

Saugschlauch für abrasive Medien für Vacuum Cleaning Fahrzeuge.

TECHNISCHE MERKMALE

- Leicht und besonders flexibel mit guter Abriebfestigkeit.
- Besonders geeignet für die Förderung leichterer Materialien, einfache Handhabung.

AUFBAU

Seele: Abriebfestes NR, schwarz, glatt.
Karkasse: synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale.
Decke: SBR abriebfest witterungsbeständig, schwarz, gewellt.
Einsatztemperatur: -30°C bis +90°C.
Elektrische Eigenschaften: nicht leitend.



MINING & QUARRIES | **TRELLVAC Handler MD**



INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	UNTER-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD-LIEFER-LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (l) oder MB m
51.0	63.0 ±1.5	0.9	300	1.13	12	5501133	36
76.0	89.0 ±1.5	0.9	350	1.81	12	1776690	l
102.0	115.0 ±1.5	0.9	400	2.65	12	1776700	l
127.0	141.0 ±1.5	0.9	500	3.46	12	1973590	l
152.0	166.0 ±1.5	0.9	600	4.23	12	1776710	l
178.0	191.0 ±1.5	0.9	700	4.95	12	2303130	12
204.0	219.0 ±1.5	0.9	800	6.45	12	1776720	l

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

Digital version

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING