

SILEX



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Sandstrahlschläuche



EINSATZBEREICH

Druckschlauch zur Beförderung von Kalk, Zement und ähnlichen stark schleißenden Medien.

TECHNISCHE MERKMALE

- ¹ Geeignet für hoch abrasive Medien.
- ¹ Elektrisch leitfähige Seele durch eingearbeitete Kupferlitze.
- ¹ Knick- und drallfest.

AUFBAU


Seele: abriebfester NR, schwarz, glatt.

Karkasse: synthetische Textileinlagen.

Decke: wetterbeständiger NR, grau, feinstoffgemustert.

Einsatztemperatur: -30°C bis +70°C.

Elektrische Eigenschaften: Seele durch eingearbeitete Kupferlitze.





INNEN-Ø mm	WAND- STÄRKE mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	BIEGE- RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (.) oder MB m
20.0 -0/+1.0	10.5	41.0 ±1.0	10	30	120	1.15	20	0125393	160
20.0 -0/+1.0	10.5	41.0 ±1.0	10	30	120	1.15	40	0126564	160
25.0 -0/+1.0	10.5	46.0 ±1.0	10	30	150	1.33	20	0072310	1
25.0 -0/+1.0	10.5	46.0 ±1.0	10	30	150	1.33	40	0072312	160
30.0 -0/+1.0	10.5	51.0 ±1.0	10	30	180	1.45	20	0072317	80
30.0 -0/+1.0	10.5	51.0 ±1.0	10	30	180	1.45	40	0072319	160
35.0 -0/+1.0	10.5	56.0 ±1.0	10	30	210	1.75	20	0072324	120
35.0 -0/+1.0	10.5	56.0 ±1.0	10	30	210	1.75	40	0072326	120
40.0 -0/+1.0	10.5	61.0 ±1.0	10	30	240	1.85	20	0072330	1
40.0 -0/+1.0	10.5	61.0 ±1.0	10	30	240	1.85	40	0072332	1
50.0 -0/+1.0	11.75	73.5 ±1.0	10	30	400	2.6	20	0072342	1
50.0 -0/+1.0	11.75	73.5 ±1.0	10	30	400	2.6	40	0072344	1
60.0 -0/+1.5	12.5	85.0 ±1.5	10	30	600	3.15	20	0061502	1
65.0 -0/+1.5	13.25	91.5 ±1.5	10	30	650	3.5	20	0070073	40
70.0 -0/+1.5	14.25	98.5 ±1.5	10	30	700	3.96	20	0061503	40
80.0 -0/+2.0	15.5	111.0 ±1.5	10	30	800	4.74	10	0061504	40
90.0 -0/+2.0	15.5	121.0 ±1.5	10	30	1070	5.26	10	0061505	1
100.0 -0/+2.0	15.5	131.0 ±1.5	10	30	1200	5.75	10	0061506	40
110.0 -0/+2.0	15	140.0 ±1.5	10	30	1320	7.24	10	0061507	40
125.0 -0/+2.0	15	155.0 ±1.5	10	30	1500	8.08	10	0061508	40

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

Digital version


TRELLEBORGWWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING