

PLUTON TWIN



GENERAL INDUSTRY

Autogen- und Propangasschläuche



EINSATZBEREICH

PLUTON ZWILLINGSSCHLAUCH

Autogenschlauch.

Zum Schweißen und Schneiden.

TECHNISCHE MERKMALE

- ¹ Flexibel, leichte Handhabung durch geringes Gewicht.
- ¹ Die Herstellung als Zwillingschlauch macht das Verbinden von zwei einzelnen Schläuchen überflüssig.
- ¹ Lange Lebensdauer.
- ¹ Ausgezeichnete Alterungs-, Ozon- und Hitzebeständigkeit.
- ¹ Flammen-Rückschlagsbeständigkeit.
- ¹ Reißfeste Textileinlage, die einen hohen Sicherheitsfaktor gewährleistet.
- ¹ Eindeutige Markierung mit Gassymbol und Herstellungsdatum.

AUFBAU

Seele: SBR/NR, schwarz, glatt.

Karkasse: synthetische Textileinlagen.

Decke: EPDM, blau für Sauerstoff/rot für Azetylen, glatt.

Einsatztemperatur: -30°C bis +80°C.

NORM UND ZULASSUNG

ISO 3821.

ISO

**GENERAL INDUSTRY****PLUTON TWIN**

INNEN-Ø mm	WAND- STÄRKE mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	BIEGE- RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (,) oder MB m
5.0 ±0.5	3.5	12.0 ±0.6	20	60	55	0.29	20	0061052	1980
5.0 ±0.5	3.5	12.0 ±0.6	20	60	55	0.29	40	0061053	1960
5.0 ±0.5	3.5	12.0 ±0.6	20	60	55	0.29	50	0129688	1950
6.3 ±0.4	2.85	12.0 ±0.6	20	60	55	0.25	20	0061054	1
6.3 ±0.4	2.85	12.0 ±0.6	20	60	55	0.25	40	0061055	1
6.3 ±0.4	2.85	12.0 ±0.6	20	60	55	0.25	50	5500480	6600
8.0 ±0.5	3	14.0 ±0.7	20	60	65	0.32	20	0061056	3300
8.0 ±0.5	3	14.0 ±0.7	20	60	65	0.32	40	0061057	1
8.0 ±0.5	3	14.0 ±0.7	20	60	65	0.32	50	5500481	6600
8.0 ±0.5	3	14.0 ±0.7	20	60	65	0.32	80	0200048	6560
8.0 ±0.5	3	14.0 ±0.7	20	60	65	0.32	120	0200049	1
10.0 ±0.5	3.5	17.0 ±0.7	20	60	75	0.45	20	0061058	1
10.0 ±0.5	3.5	17.0 ±0.7	20	60	75	0.45	40	0061059	1
10.0 ±0.5	3.5	17.0 ±0.7	20	60	75	0.45	50	0071126	3050

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

Digital version

