

PUSH-LOCK GREEN



GENERAL INDUSTRY

Fordonsindustrin



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Idealisk design för hydrauliska pneumatiska lågtrycksledningar för robotar inom t.ex. bilindustrin.

Används med push-on kopplingar vid maximalt arbetstryck på 16bar (250psi).

Inte lämplig för impulstryck.

EGENSKAPER

- ¹ 40, 80 och 100m levereras i ett stycke på trärulle.
- ¹ Mycket god nötningsbeständighet.
- ¹ Flexibel, lätt och enkel att hantera.
- ¹ Fri från silikon.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: Oljebeständig NBR/PVC, svart, slät.

Armering: flätor syntetisk textil.

Yttergummi: Nötning- olje- och väderbeständigt NBR/PVC, grön, slät.

Temperaturområde:

Luft: -20 °C/+110 °C (topp +125 °C).

Vatten: 0 °C/+100 °C (topp +110 °C).

Hydrauloljor: -20 °C/+70 °C (topp +90 °C).

Vatten glycol: -20 °C/+70 °C (topp +90 °C).

Elektriska egenskaper: Ickeledande innertub, $R > 10^{12} \Omega/m$.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Används med push-on kopplingar vid maximalt arbetstryck på 16bar (250psi).

ÖVRIG INFORMATION

40, 80 och 100m levereras i ett stycke på trärulle.


20m: levereras i rullar med PE-film på pall.



TRELLEBORG



PUSH-LOCK HOSE ND WP 16 BAR XQY





GENERAL INDUSTRY

PUSH-LOCK GREEN



ID inch	ID mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar psi	SPRÄNGTRYC K bar psi	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
1/4	6.3 ±0.4	12.4 ±0.8	16 250.0	64 1000.0	45	0.12	40	5503472	∞
1/4	6.3 ±0.4	12.4 ±0.8	16 250.0	64 1000.0	45	0.12	100	5503473	1
3/8	9.6 ±0.5	15.5 ±0.8	16 250.0	64 1000.0	75	0.16	20	5503474	∞
3/8	9.6 ±0.5	15.5 ±0.8	16 250.0	64 1000.0	75	0.16	40	5503475	∞
3/8	9.6 ±0.5	15.5 ±0.8	16 250.0	64 1000.0	75	0.16	100	5503476	1
1/2	12.7 ±0.6	18.7 ±1.0	16 250.0	64 1000.0	90	0.19	20	5503477	∞
1/2	12.7 ±0.6	18.7 ±1.0	16 250.0	64 1000.0	90	0.19	40	5503478	1
1/2	12.7 ±0.6	18.7 ±1.0	16 250.0	64 1000.0	90	0.19	100	5503479	1
5/8	16.0 ±0.6	22.9 ±1.0	16 250.0	64 1000.0	115	0.28	20	5503480	∞
5/8	16.0 ±0.6	22.9 ±1.0	16 250.0	64 1000.0	115	0.28	40	5503481	∞
5/8	16.0 ±0.6	22.9 ±1.0	16 250.0	64 1000.0	115	0.28	80	5503482	1
3/4	19.2 ±0.6	26.5 ±1.0	16 250.0	64 1000.0	135	0.34	20	5503483	∞
3/4	19.2 ±0.6	26.5 ±1.0	16 250.0	64 1000.0	135	0.34	40	5503484	∞
3/4	19.2 ±0.6	26.5 ±1.0	16 250.0	64 1000.0	135	0.34	80	5503485	1

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

∞ Begränsad lagerhållning.

Digital version


TRELLEBORGWWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING