

PULSOR



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Cement- och betongpumpslangar



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Högtrycksslang för betong- och cementpumpning via bom applikationer.

Pneumatisk transport av cement och mineraler.

Slampumpning och borrhax (ej oljebaserad).

Putsning med murbruk, cement, betong m.m.

EGENSKAPER

- 1 Mycket hög slitagebeständighet ger längre livslängd.
- 1 Flexibel, lätt att hantera.
- 1 Stabil konstruktion som tål höga tryckbelastningar vilket garanterar maximal säkerhet.
- 1 Konstruktionen är kinkbeständig och tillåter enkel reverserad pumpning för rengöring.
- 1 Säkerhetsfaktor 2:1.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: Slitagebeständigt NR, svart, slät.

Armering: två stålkordslager för ID 51mm, fyra stålkordslager för övriga dimensioner.

Yttergummi: Slitage- och väderbeständigt NR, svart, våvmönstrat.

Temperaturområde: -30 °C till +80 °C.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Levereras med pressade kopplingar enligt VICTUALIC eller betongtillverkares (Putzmeister, Schwing, etc.) dimensioner.



 CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE			PULSOR							
ID mm	GODSTJOCK LEK mm	YD mm	ARBETSTRY CK bar	SPRÅNGTRY CK bar	MAX. VAKUUM bar	BÖJNING- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
51.0	10 ±0.6	71.0 ±1.5	100	200	0.8	230	2.8	20	5605276	1
51.0	10 ±0.6	71.0 ±1.5	100	200	0.8	230	2.8	40	5604797	1
65.0	11 ±0.8	87.0 ±2.0	100	200	0.8	270	4.17	20	5605277	1
65.0	11 ±0.8	87.0 ±2.0	100	200	0.8	270	4.17	40	5604798	1
76.0	13 ±0.8	102.0 ±2.0	100	200	0.8	320	5.4	20	5605278	1
76.0	13 ±0.8	102.0 ±2.0	100	200	0.8	320	5.4	40	5604799	1
80.0	13 ±0.8	106.0 ±2.0	100	200	0.8	330	5.8	20	59014751	1
102.0	13 ±0.8	128.0 ±2.0	100	200	0.8	380	7.3	20	5605279	1
102.0	13 ±0.8	128.0 ±2.0	100	200	0.8	380	7.3	40	5604801	1
127.0	14 ±0.8	155.0 ±2.0	100	200	0.8	450	9.8	20	5604802	1
152.0	16 ±0.8	184.0 ±2.0	100	200	0.8	650	14.3	20	5604803	2
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).									2 Begränsad lagerhållning.	

