PULSOR GRAVITY

CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE



Epandage et pompage du béton

APPLICATIONS

Tuyau destiné à l'utilisation des bennes à béton.


Permet l'écoulement du béton de la benne jusqu'au coffrage.

AVANTAGES

- Enroulable à plat : transport et stockage facilités.
- Léger.
- Forte résistance à l'abrasion, aux coupures, aux moisissures et aux agents atmosphériques.
- Résistance du tube à l'abrasion <100mm^3.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : SBR, noir, lisse.
Armature : fils synthétiques.
Revêtement : SBR, noir, aspect grain toile.
Température : -30°C à +90°C.



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

PULSOR GRAVITY



DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	EPAISSEUR DE PAROI mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (ι) ou min. de cde m
152.0	4.2	160.4	3	10	1.95	40	5513541	ι
203.0	4.5	212.0	3	10	3.8	40	5513542	ι
254.0	4.5	263.0	3	10	4.7	40	5513543	ι

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING