

TEGUFLEX® P RED



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE



APPLICATIONS

Eau chaude jusqu'à 90°C, eau de refroidissement, solutions salines, solutions chlorées, esters et cétones.

AVANTAGES

- ¹ Compense la dilatation thermique
- ¹ Isole des vibrations
- ¹ Absorbe les coups de béliers
- ¹ Corrige les désalignements
- ¹ Assure une étanchéité parfaite

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : EPDM, noir, strié.

Armature : fils synthétiques.

Revêtement : EPDM, noir, lisse.

Température : -35°C à 90°C.

RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Brides tournantes en acier zingué.

Autres matières sur demande : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, EPOXY.

Dimensions : EN1092 PN6/10/16 - ASME B16.5 150lbs.

Autres types sur demande.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Equipements optionnels : téflonage intérieur, bague de vide (316Ti), housse de protection au feu, housse anti-projection en PTFE sur demande.



**CONSTRUCTION &
INFRASTRUCTURE****TEGUFLEX® P RED**

DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	PN	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	BL m	COMPRESSIO N mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	CODE ARTICLE	STOCK (1) ou min. de cde pièce
25.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	2130010	1
32.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	0507282	1
32.0	20	16	50	130	30	20	20	35	0.8	1796980	∞
40.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	0507283	1
40.0	20	16	50	130	30	20	20	35	0.8	0508020	1
50.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.7	0507284	1
50.0	20	16	50	130	30	20	20	35	0.7	0508021	∞
65.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.6	0507285	1
65.0	20	16	50	130	30	20	20	30	0.6	TP0065RERE0003	∞
80.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.5	0507286	1
80.0	20	16	50	130	30	20	20	30	0.5	0508022	∞
100.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.5	0507287	1
100.0	20	16	50	130	30	20	20	25	0.5	0508023	∞
125.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.4	0507288	1
150.0	10/16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507289	1
150.0	20	16	50	130	30	20	20	15	0.3	1766940	∞
200.0	10	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507397	1
200.0	16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507828	1
200.0	20	16	50	130	30	20	20	15	0.3	1766950	∞
250.0	10	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507411	1
250.0	16	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507329	1
250.0	20	16	50	130	30	20	20	10	0.2	TP0250RERE0004	∞
300.0	10	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507398	∞
300.0	16	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507373	∞
300.0	20	16	50	0.13	30	20	20	10	0.2	TP0300RERE0004	∞

∞ Selon disponibilité.

Digital version

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING