

PULSOR LIGHT



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Cement- och betongpumpslangar



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Högtrycksslang för betong- och cementpumpning via bom applikationer.

Pneumatisk transport av cement och mineraler.

Slampumpning och borrhax (ej oljebaserad).

Putsning med murbruk, cement, betong m.m.

EGENSKAPER

- 1 15-25% lägre vikt jämfört med stålärmerade slangar.
- 1 Mycket hög slitagebeständighet vilket medför lång livslängd.
- 1 Flexibel, lätt att hantera.
- 1 Stabil konstruktion som tål höga tryckbelastningar vilket garanterar maximal säkerhet.
- 1 Konstruktionen är kinkbeständig och tillåter enkel reverserad pumpning för rengöring.
- 1 Säkerhetsfaktor 2:1.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: Slitagebeständigt NR/SBR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: Slitage- och väderbeständigt NR/SBR, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30°C till +80°C.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Levereras med pressade kopplingar enligt VICTAULIC eller betongtillverkares (Putzmeister, Schwing, etc.) dimensioner.

TRELLEBORG

PULSOR LIGHT WP 85bar/1250PSI



 CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE			PULSOR LIGHT						
ID mm	GODSTJOCKL EK mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (i) eller min. order m
38.0	10 ±0.8	58.0 ±1.5	85	170	240	1.4	40	5513571	1
51.0	10 ±0.8	71.0 ±1.5	85	170	300	2	40	5513573	1
63.0	11 ±1.0	85.0 ±2.0	85	170	400	2.65	40	5513575	1
76.0	12 ±1.0	100.0 ±2.0	85	170	480	3.43	40	5513577	1
102.0	14 ±1.0	130.0 ±2.0	85	170	650	5.31	40	5513579	1
127.0	14 ±1.0	155.0 ±2.0	85	170	820	6.35	20	5513581	2
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).								2 Begränsad lagerhållning.	

