

OIL 10 SD



OIL & GAS

Hydrocarbures et produits pétroliers

Aspiration et refoulement



APPLICATIONS

Tuyau de refoulement et d'aspiration d'hydrocarbure minéral et synthétique et de livraison de fioul domestique (teneur en aromatiques < 50%).

Utilisation non conseillée pour les carburants standards et biocarburants.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Tube : caoutchouc synthétique NBR, noir, lisse.

Armature : fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi.

Revêtement : caoutchouc synthétique NBR/SBR, noir, aspect grain toile.

Température : -30 °C à +80 °C.

Propriétés électriques : tube conducteur, $R < 10^6 \Omega/m$.



 OIL & GAS			OIL 10 SD						
DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	DÉPRESSION MAXI bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (.) ou min. de cde m
19.0	29.0 ±1	10	30	0.9	80	0.51	40	5513629	1
51.0	64.0 ±1	10	30	0.9	200	1.64	40	5513633	1
76.0	90.0 ±1	10	30	0.9	320	2.71	40	5513635	1
152.0	172.0 ±1.2	10	30	0.9	610	7.82	40	5513638	1
Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).									

