

CHEM 10 UPE SD



CHEMICALS & PHARMACEUTICALS

Schläuche für die Chemie- und
Petrochemie



EINSATZBEREICH

Chemikalien beständiger Saug- und Druckschlauch.

AUFBAU


Seele: UPE (ultrahochmolekulares Polyethylen) Chemikalien
beständig, weiß, glatt.

Karkasse: synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteten
Stahldrahtspiralen.

Decke: EPDM, witterungs- und chemikalienbeständig, grün,
fein stoffgemustert.

Einsatztemperatur: -30°C bis +100°C.

Elektrische Eigenschaften: elektrisch leitfähig durch gekreuzte
Kupferlitzen.



 CHEMICALS & PHARMACEUTICALS		CHEM 10 UPE SD							
INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	UNTER- DRUCK bar	BIEGE- RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (,) oder MB m
13.0	25.0 ±1	10	40	0.9	65	0.47	40	5513680	1
19.0	31.0 ±1	10	40	0.9	100	0.62	40	5513681	1
25.0	37.0 ±1	10	40	0.9	125	0.79	40	5513682	1
38.0	51.0 ±1.2	10	40	0.9	200	1.21	40	5513683	1
51.0	65.0 ±1.2	10	40	0.9	250	1.87	40	5513684	1
76.0	91.0 ±1.2	10	40	0.9	400	2.92	40	5513685	160
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).									