

TRUCK 10 SD



BULK MATERIALS HANDLING

Dépotage vrac camions-citernes

Aspiration et refoulement



APPLICATIONS

Aspiration et refoulement de produits abrasifs comme le ciment, le sable, etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : caoutchouc naturel, noir, lisse.

Armature : fils synthétiques, hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi, tresse de masse.

Revêtement : caoutchouc synthétique SBR, noir, aspect grain toile.

Température : -30 °C à +80 °C.


Propriétés électriques : tube conducteur.

SD



TRELLEBORG

TRUCK 10 SD





| DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm | PRESSION DE SERVICE bar | PLNE bar | DÉPRESSION MAXI bar | RAYON DE COURBURE mm | POIDS kg/m | LONGUEUR m | CODE ARTICLE | STOCK () ou min. de cde m |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------------|
| 76.0 | 98.0 ±1.6 | 10 | 30 | 0.9 | 320 | 4.1 | 40 | 5513675 | 1 |
| 90.0 | 108.0 ±1.6 | 10 | 30 | 0.9 | 360 | 4.18 | 40 | 5513676 | 80 |
| 102.0 | 126.0 ±1.6 | 10 | 30 | 0.9 | 410 | 5.9 | 40 | 5513677 | 1 |
| 127.0 | 153.0 ±1.6 | 10 | 30 | 0.9 | 510 | 8.8 | 40 | 5513678 | 80 |
| 152.0 | 178.0 ±1.6 | 10 | 30 | 0.9 | 610 | 10.4 | 40 | 5513679 | 1 |

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).



TRELLEBORG