

MULTI 20



GENERAL INDUSTRY

Air et eau



APPLICATIONS

Tuyau d'eau et air comprimé pour applications industrielles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : SBR, noir, lisse.

Armature : fils synthétiques.

Revêtement : SBR, noir, lisse.

Température : -30°C à +70°C.



32-102mm



6-25mm



GENERAL INDUSTRY

MULTI 20



DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (1) ou min. de cde m
6.0	14.0	20	60	20	0.19	40	5513831	1
8.0	16.0	20	60	30	0.23	40	5513832	1
10.0	17.0	20	60	40	0.24	40	5513833	1
13.0	22.0	20	60	55	0.38	40	5513834	1
16.0	25.0	20	60	70	0.45	40	5513835	1
19.0	29.0	20	60	80	0.58	20	5513836	1
19.0	29.0	20	60	80	0.58	40	5513837	1
25.0	36.0	20	60	100	0.82	40	5513838	1
32.0	44.0	20	60	320	0.95	40	5513839	1
38.0	52.0	20	60	380	1.2	40	5513840	1
51.0	65.0	20	60	510	1.68	40	5513841	1
63.0	79.0	20	60	630	2.34	40	5513842	1
102.0	120.0	20	60	1020	4.14	40	5513844	∞

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

∞ Selon disponibilité.

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING