

MULTI 20 HOT



GENERAL INDUSTRY

Eau chaude et polyvalents pour produits chimiques



APPLICATIONS

Tuyau multi-usages, avec un très bon vieillissement. Convient pour l'air, l'eau froide, l'eau chaude et de nombreux produits chimiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : EPDM, noir, lisse.

Armature : fils synthétiques.

Revêtement : EPDM, noir, lisse.

Température : -30°C à +100°C.

Propriétés électriques : tube et revêtements conducteurs, $R \leq 1 \text{ M}\Omega/\text{lg}$ ($R \leq 10^6 \Omega/\text{lg}$).

**GENERAL INDUSTRY****MULTI 20 HOT**

DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (1) ou min. de cde m
10.0	17.0	20	80	60	0.19	40	5513861	1
13.0	21.0	20	80	80	0.28	40	5513862	1
16.0	24.0	20	80	100	0.33	40	5513863	1
19.0	28.0	20	80	115	0.43	40	5513864	1
25.0	35.0	20	80	150	0.61	40	5513865	1

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING