

MULTI 25 OIL



GENERAL INDUSTRY

Huiles et polyvalents



APPLICATIONS

Tuyau polyvalent pour diesel, huile minérale et graisse avec teneur en aromatiques <50%.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : NBR, noir, lisse.

Armature : fils synthétiques.

Revêtement : NBR, noir, lisse.

Température : -30°C à +100°C.

Propriétés électriques : tube et revêtements conducteurs, $R \leq 1 \text{ M}\Omega/\text{lg}$ ($R \leq 10^6 \Omega/\text{lg}$).



GENERAL INDUSTRY

MULTI 25 OIL



DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (1) ou min. de cde m
6.0	13.0	25	80	40	0.14	40	5513852	1
8.0	15.0	25	80	50	0.17	40	5513853	1
10.0	17.0	25	80	60	0.19	40	5513854	1
13.0	21.0	25	80	80	0.28	40	5513855	1
16.0	25.0	25	80	100	0.33	40	5513856	1
19.0	28.0	25	80	120	0.43	40	5513857	1
25.0	35.0	25	80	150	0.61	40	5513858	1

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING