PROJECTOR 40 WHITE

CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Projection

APPLICATIONS

Projection de mortier, béton malaxé ainsi que de produits secs.

Utilisé entre la pompe et la buse pour transporter les enduits, coulis de ciment et béton malaxé.

AVANTAGES

- Souple et maniable.
- Léger.
- Excellente résistance du tube à l'abrasion.
- Mélange du tube conducteur, augmentant la sécurité de l'opérateur.
- Revêtement blanc non tâchant évitant les traces au sol et sur les murs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : NR résistant à l'abrasion, noir, lisse.
Armature : fils synthétiques.
Revêtement : SBR résistant à l'abrasion et aux intempéries, blanc, aspect grain toile.
Température : -30°C à +70°C.
Propriétés électriques : tube conducteur, R<2.10$^{6}\Omega$/m.
Propriétés spécifiques : résistance du tube à l'abrasion <40mm^{3} conformément à la norme ISO 4649.



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

PROJECTOR 40 WHITE



DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	EPAISSEUR DE PAROI mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (t) ou min. de cde m
65.0	10 ±0.75	85.0 ±1.5	12	40	320	2.79	20	59006821	¤

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

¤ Selon disponibilité.