GUTTELING JET 14 SS

OIL & GAS



Kompositslangar
Flygbränsleslang

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lastning och lossning av lätta eller tunga petroleumprodukter och vätskor med aromatiskt innehåll upp till 100%, speciellt Jet A1, AVGAS, fotogen.

Tankutrustning för väg- och järnvägstransport eller fasta installationer.

EGENSKAPER

- Kan hantera lösningsmedel.
- Lätt att hantera på grund av slangens flexibilitet (snäv böjningsradie).

TEKNISK BESKRIVNING

Innerspiral: galvaniserad stålspiral och rostfritt stål 304L (316L att erhålla).

Innertub: PA film.

Armering: PA och PP skikt.

Yttergummi: PVC belagd väv, blå, korrugerad.

Yttre spiral: galvaniserad stålspiral och rostfritt stål 304L (316L att erhålla).

Temperaturområde: -30°C till +115°C.

Elektriska egenskaper: Elektrisk ledningsförmåga säkerställs genom att den yttre spiralen ansluts till kopplingen. R≤100Ω/monterad längd.

STANDARD OCH GODKÄNNANDE

EN 13765: Bureau Veritas type approval N°7232905/8/049/TBE.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Alla sorters pressade kopplingar:
- standard Guillemin (aluminium, mässing, rostfritt stål, polypropen)
- roterande Guillemin (rostfritt stål),
- standard eller säkrad kamlockkoppling,
- gängad hon- eller hankoppling (BSP, NPT, etc.),
- fast eller rörlig fläns ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.

ÖVRIG INFORMATION

Monterade längder levereras på begäran med provtryckningscertifikat.

OIL & GAS

GUTTELING JET 14 SS



ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	MAX. VAKUUM bar	BÖJNINGS-RADIE mm	VIKT kg/m	MAX. LÄNGD m	ARTIKEL NR
25.0	37.0	14	56	0,9	100	0.86	30	30103743
32.0	43.0	14	56	0.9	120	1.1	30	30104576
40.0	52.0	14	56	0.9	140	1.56	30	30103806
50.0	62.0	14	56	0.9	180	1.86	30	30103734
65.0	78.5	14	56	0.9	200	3.03	30	30103731
80.0	95.0	14	56	0.9	280	3.33	30	30103726
100.0	121.0	14	56	0.9	400	5.46	30	30103752

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).