PULSOR GRAVITY

CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Betonspritzschläuche

EINSATZBEREICH

Flachschlauch für Betonkübel (Container).

Transport vom Betonkübel zur Schalung.

TECHNISCHE MERKMALE

- Flach aufrollbar für einfache Lagerung und Handhabung.
- Geringes Gewicht.
- Hervorragende Abriebfestigkeit, Wetter- und Abrasionsbeständigkeit.
- Abriebfestigkeit der Schlauchseele <100mm^3.

AUFBAU

Seele: NR/SBR, schwarz, glatt.
Karkasse: synthetische Textileinlagen.
Decke: NR/SBR, schwarz, fein stoffgemustert.
Einsatztemperatur: -30°C bis +90°C.



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

PULSOR GRAVITY



INNEN-Ø mm	WAND- STÄRKE mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS-DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	GEWICHT kg/m	STANDARD-LIEFER-LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (↓) oder MB m
152.0	4.2	160.4	3	10	1.95	40	5513541	↓
203.0	4.5	212.0	3	10	3.8	40	5513542	↓
254.0	4.5	263.0	3	10	4.7	40	5513543	↓

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

TRELLEBORG