PULSOR HP

CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE



Cement- och betongpumpslangar

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Högtrycksslang för betong- och cementpumpning via bom applikationer, utläggning och pålningsriggar.

Pneumatisk transport av cement och mineraler.

Slampumpning och borrkax (ej oljebaserad).

Putsning med murbruk, cement, betong m.m.

EGENSKAPER

- Utvecklad för extrema arbetsförhållanden när det gäller högt tryck, kraftig böjning och hårt slitande produkter.
- Mycket hög slitagebeständighet ger varaktig hantering.
- Flexibel och lätthanterlig.
- Stabil konstruktion som motstår höga tryckbelastningar garanterar maximal säkerhet.
- Konstruktionen är kinkbeständig och tillåter reverserad pumpning för lätt rengöring.
- Säkerhetsfaktor 2:1.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: slitagebeständig NR, svart, slät.
Armering: fyra stålkordslager.
Yttergummi: slitage- och väderbeständig NR, svart, vävmönstrat.
Temperaturområde: -30°C till +80°C.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR


Levereras med pressade kopplingar enligt VICTUALIC eller betongtillverkares (Putzmeister, Schwing, etc.) dimensioner.



inpräglad märkning: TRELLEBORG - PULSOR HP - ND mm/" - WP 150bar/2175PSI - Lbs/ft - FWC - vecka/år

CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

PULSOR HP



ID mm	GODSTJOCKLEK mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	MAX. VAKUUM bar	BÖJNINGS-RADIE mm	VIKT kg/m	MAX. LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (ι) eller min. order m
102.0	14 ±1	131.0 ±2	150	300	0.8	420	9.6	40	5606435	160
125.0	16.5 ±1	158.0 ±2	150	300	0.8	480	13.32	40	5606434	ι
150.0	18 ±1	186.0 ±2	130	260	0.8	720	16.77	20	5606436	80
200.0	24 ±2	248.0 ±2.5	125	250	0.8	1000	28	12	H000382	¤

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard). ¤ Begränsad lagerhållning.

TRELLEBORG