AG 2100 MARINE SMOOTH

MARINE EQUIPMENT

Båttillbehör
Avgasslang



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Marin avgasslang för vattenkylda avgassystem.

EGENSKAPER

- Flexibel.
- Väder och åldringsbeständig.
- Flex Max konstruktion (t.ex multi spiral).
- Slät och robust.
- Motstår torra avgaser > 3 timmar.
- DNV godkänd.

TEKNISK BESKRIVNING


Innertub: CR, svart, slät.
Armering: syntetisk textil, stålspiral.
Yttergummi: CR, svart, vävmönstrat.
Temperaturområde: -30°C till +100°C. Klarar temporärt +580°C.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Klämmor.

ÖVRIG INFORMATION


Certifierad av DNV enligt standard ISO 13363 typ 2, SAE J 2006 typ R2, Nordisk Båt Standard MC9.
Andra dimensioner kan erhållas mot förfrågan.



och inpräntning: TRELLEBORG -AG 2100 - MARINE WET EXHAUST - SAE J2006R2 - ISO 13363:2004 – Type 2B (580°C) - MC9 - ID - månad/år - batch number

MARINE EQUIPMENT

AG 2100 MARINE SMOOTH



ID mm	GODSTJOCK LEK mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	MAX. VAKUUM bar	BÖJNINGS-RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (ι) eller min. order m
32.0	5 ±0.50	42.0 ±1.0	5	15	0.9	76	0.85	20	0061815	160
32.0	5 ±0.50	42.0 ±1.0	5	15	0.9	76	0.85	40	0061814	160
40.0	5 ±0.50	50.0 ±1.0	5	15	0.9	88	1.07	20	0061817	200
40.0	5 ±0.50	50.0 ±1.0	5	15	0.9	88	1.07	40	0061816	200
45.0	5 ±0.50	55.0 ±1.0	5	15	0.9	95	1.25	20	0061819	200
45.0	5 ±0.50	55.0 ±1.0	5	15	0.9	95	1.25	40	0061818	200
50.0	6 ±0.50	62.0 ±1.0	5	15	0.9	120	1.68	20	0061821	200
50.0	6 ±0.50	62.0 ±1.0	5	15	0.9	120	1.68	40	0061820	200
57.0	6 ±0.50	69.0 ±1.0	5	15	0.9	150	1.85	20	5500688	80
57.0	6 ±0.50	69.0 ±1.0	5	15	0.9	150	1.85	40	5500689	80
60.0	6 ±0.75	72.0 ±1.5	5	15	0.9	180	1.86	20	0061823	120
60.0	6 ±0.75	72.0 ±1.5	5	15	0.9	180	1.86	40	0061822	120
63.0	6 ±0.75	75.0 ±1.5	5	15	0.9	210	2	20	0061825	120
63.0	6 ±0.75	75.0 ±1.5	5	15	0.9	210	2	40	0061824	120
76.0	6.5 ±0.75	89.0 ±1.5	5	15	0.9	213	2.75	20	0061827	120
76.0	6.5 ±0.75	89.0 ±1.5	5	15	0.9	213	2.75	40	0061826	120
89.0	6.5 ±0.75	102.0 ±1.5	5	15	0.9	225	3.18	20	0061829	120
89.0	6.5 ±0.75	102.0 ±1.5	5	15	0.9	225	3.18	40	0061828	120
102.0	6.5 ±1.00	115.0 ±2.0	5	15	0.9	294	3.68	20	0061831	120
102.0	6.5 ±1.00	115.0 ±2.0	5	15	0.9	294	3.68	40	0061830	120
127.0	7 ±1.00	141.0 ±2.0	4	12	0.8	490	4.29	20	5500690	80
127.0	7 ±1.00	141.0 ±2.0	4	12	0.8	490	4.29	40	5500691	80
152.0	7.5 ±1.00	167.0 ±2.0	4	12	0.8	650	5.02	20	5500692	80
152.0	7.5 ±1.00	167.0 ±2.0	4	12	0.8	650	5.02	40	5500693	80

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

Digital version

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING