

ABRA 10 SLURRY



MINING & QUARRIES

Manutention hydraulique et pneumatique de
produits abrasifs



APPLICATIONS

Transport hydraulique par aspiration ou refoulement de
produits abrasifs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : NR résistant à l'abrasion, noir, lisse.

Armature : fils synthétiques avec hélice de renforcement en
acier noyée dans la paroi.

Revêtement : NR/SBR résistant à l'abrasion, noir, impression
tissu lisse.

Température : -30 °C à +70 °C.

Propriétés électriques : tube conducteur, $R < 1 \text{ MOhm/m}$.

RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Raccord ½ coquille spécial.

50-200mm



250-400mm





MINING & QUARRIES

ABRA 10 SLURRY



DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	EPAISSEUR DU TUBE mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	DÉPRESSIO N MAXI bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (1) ou min. de cde m
50.0	70.0	5	10	30	0.9	250	3	20	5513746	1
75.0	96.0	5	10	30	0.9	375	4	20	5513747	1
100.0	123.0	5	10	30	0.9	500	6	20	5513748	1
125.0	150.0	5	10	30	0.9	650	7.5	20	5513749	1
150.0	174.0	5	10	30	0.9	900	8	20	5513750	1
200.0	230.0	6	10	30	0.9	1400	12	10	5513751	1
250.0	282.0	6	5	15	0.9	1750	17	10	5513752	40
300.0	336.0	8	5	15	0.9	2100	22	10	5513753	40
350.0	386.0	8	5	15	0.9	2750	26	10	5513754	1
400.0	436.0	8	5	15	0.9	3500	30	10	5513755	10

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

