

ABRA 10 SLURRY



MINING & QUARRIES

Hydraulischer und pneumatischer Transport von
abrasiven Medien



EINSATZBEREICH

Hydraulische Saug- und Druckbeförderung von abrasiven Medien.

AUFBAU

Seele: Reißfester NR, schwarz, glatt.

Karkasse: synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteten Stahldrahtspiralen.

Decke: Reißfester NR/SBR, schwarz, glatt stoffgemustert.

Einsatztemperatur: -30 °C bis +70 °C.

Elektrische Eigenschaften: leitfähige Schlauchseele, $R < 1 \text{ MOhm/m}$.

SCHLAUCHARMATUREN

Spezielle Halbschalen Kupplungen.

50-200mm



250-400mm



**MINING & QUARRIES****ABRA 10 SLURRY**

INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	STÄRKE DER SCHLAUCHS EELE mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	UNTER- DRUCK bar	BIEGE- RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (1) oder MB m
50.0	70.0	5	10	30	0.9	250	3	20	5513746	1
75.0	96.0	5	10	30	0.9	375	4	20	5513747	1
100.0	123.0	5	10	30	0.9	500	6	20	5513748	1
125.0	150.0	5	10	30	0.9	650	7.5	20	5513749	1
150.0	174.0	5	10	30	0.9	900	8	20	5513750	1
200.0	230.0	6	10	30	0.9	1400	12	10	5513751	1
250.0	282.0	6	5	15	0.9	1750	17	10	5513752	40
300.0	336.0	8	5	15	0.9	2100	22	10	5513753	40
350.0	386.0	8	5	15	0.9	2750	26	10	5513754	1
400.0	436.0	8	5	15	0.9	3500	30	10	5513755	10

Längentoleranz: $\pm 1\%$ (gemäß Norm ISO 1307).

**TRELLEBORG**

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING