PROJECTOR 40

CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Puts- och betongsprutslangar



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Fasadsprutning av murbruk och blandad betong, även torra produkter.


Används som matarledning mellan pump och sprutmunstycke för gips, putsbruk, färdigblandad betong m.m.

EGENSKAPER

- Lätt, flexibel och enkel att hantera.
- Utmärkt nötningsbeständighet.
- Ledande innertub ger säkrare hantering.


TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: slitagebeständig NR, svart, slät.
Armering: syntetisk textil.
Yttergummi: slitage- och väderbeständigt SBR, svart, vävmönstrat.
Temperaturområde: -30°C till +70°C.
Elektriska egenskaper: ledande innertub, R<2.10^{6}Ω/m.
Särskilda egenskaper: innertubens avnötning <40mm^3 enligt till ISO 4649.



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

PROJECTOR 40



ID mm	GODSTJOCKLEK mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BÖJNINGS-RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (l) eller min. order m
25.0	9.5 ±0.50	44.0 ±1.0	12	40	120	1.2	40	59006811	120
32.0	10 ±0.50	52.0 ±1.0	12	40	150	1.57	40	59006812	l
40.0	10 ±0.50	60.0 ±1.0	12	40	180	1.8	20	59006813	l
40.0	10 ±0.50	60.0 ±1.0	12	40	180	1.8	40	59006814	l
50.0	10 ±0.75	70.0 ±1.5	12	40	250	2.22	20	59006815	l
50.0	10 ±0.75	70.0 ±1.5	12	40	250	2.22	40	59006816	l
60.0	10 ±0.75	80.0 ±1.5	12	40	290	2.3	20	59006817	480
60.0	10 ±0.75	80.0 ±1.5	12	40	290	2.3	40	59006818	l
63.0	13.5 ±0.75	90.0 ±1,5	12	40	340	2.83	20	59006949	¤
65.0	10 ±0.75	85.0 ±1.5	12	40	320	2.7	20	59006819	l
65.0	10 ±0.75	85.0 ±1.5	12	40	320	2.7	40	59006820	l

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

¤ Begränsad lagerhållning.

Digital version

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING