

AQUA 10



AGRICULTURE

Eau
Refoulement



APPLICATIONS

Tuyau de refoulement d'eau, aplatissable (DN 51-305mm), pour l'irrigation, les eaux usées et industrielles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : SBR, noir, lisse.

Armature : fils synthétiques.


Revêtement : SBR, noir, aspect grain toile.

Température : -30 °C à +80 °C.



TRELLEBORG

AQUA 10



 AGRICULTURE		AQUA 10					
DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (1) ou min. de cde m
25.0	33.0 ±1	10	30	0.49	40	5503679	200
32.0	40.0 ±1	10	30	0.61	40	5503681	200
38.0	46.0 ±1	10	30	0.74	40	5503682	1
51.0	59.0 ±1	10	30	0.97	40	5503683	1
63.0	71.0 ±1	10	30	1.18	40	5503684	240
76.0	84.0 ±1	10	30	1.37	40	5503685	1
102.0	111.0 ±1	10	30	2	40	5503674	1
127.0	137.0 ±1	10	30	2.89	40	5503675	120
152.0	161.0 ±1	10	30	3.28	40	5503676	1
203.0	215.0 ±1	10	30	6.1	40	5503677	1
Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).							

