PULSOR 200

CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE



Cement- och betongpumpslangar

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Högtrycksslang för betong- och cementpumpning via bom applikationer, utläggning och pålningsriggar.

Pneumatisk transport av cement och mineraler.

Slampumpning och borrkax (ej oljebaserad).

Putsning med murbruk, cement, betong m.m.

EGENSKAPER

- Utvecklad för extrema arbetsförhållanden när det gäller högt tryck, kraftig böjning och hårt slitande produkter.
- Mycket hög slitagebeständighet ger varaktig hantering.
- Flexibel och lätthanterlig.
- Stabil konstruktion som motstår höga tryckbelastningar garanterar maximal säkerhet.
- Konstruktionen är kinkbeständig och tillåter reverserad pumpning för lätt rengöring.
- Säkerhetsfaktor 2:1.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: slitagebeständig NR, svart, slät.
Armering: två stålkordslager för ID≤65mm och fyra stålkordslager för ID≥76.2mm.
Yttergummi: slitage- och väderbeständig NR, svart, vävmönstrat.
Temperaturområde: -30°C till +80°C.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR


Levereras med pressade kopplingar enligt VICTUALIC eller betongtillverkares (Putzmeister, Schwing, etc.) dimensioner.



inpräglad märkning för ID från 50 till 65 mm: TRELLEBORG - PULSOR 200 - Made in France - månad/år
inpräglad märkning för ID från 76.2 till 150 mm: TRELLEBORG - PULSOR 200 - ND mm/" - WP 100 bar/1450 PSI - Lbs/Ft - FWC - vecka/år

CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

PULSOR 200



ID mm	GODSTJOCKLEK mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	MAX. VAKUUM bar	BÖJNINGS-RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (ι) eller min. order m
50.0	9 ±0.75	68.0 ±1.5	100	200	0.8	200	2.36	20	0060009	ι
65.0	10 ±0.75	87.0 ±1.5	100	200	0.8	250	3.88	20	0060011	160
76.2	12.9 ±1.0	102.0 ±1.5	100	200	0.8	270	5.55	20	0125225	160
101.6	14.2 ±1.0	130.0 ±1.5	100	200	0.8	300	8.13	20	0060160	160
125.0	16 ±1.0	157.0 ±1.5	100	200	0.8	360	11.33	20	0060161	¤
150.0	18 ±1.0	186.0 ±1.5	100	200	0.8	570	14.85	20	0060010	80

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

¤ Begränsad lagerhållning.

Digital version

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING