TRELLJET 560

CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE



Högtryck

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Speciellt utformad för yrkesmässig och industriell högtrycksrengöring.

Effektiv för rengöring av maskiner, fordon, golv, offentliga utrymmen, fasader, etc.

Lämplig för mobila högtryckstvättar, fasta installationer och applikationer där slangen är monterad på upprullare.

EGENSKAPER

- Slät utsida.
- Olje- rengöringsmedels- slitage- och väderbeständig.
- Högt arbetstryck.
- Tål höga temperaturer.
- Mycket flexibel och kinkbeständig.
- Lång livslängd.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: NBR/SBR, svart, slät.
Armering: stål, 2 flätlager.
Yttergummi: SBR/NBR, svart, slät.
Temperaturområde: -40°C till +150°C.


KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Special utvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta Trelleborg för ytterligare information för att få bästa kopplingslösningen.

ÖVRIG INFORMATION


50% av volymen i varje leverans kommer att vara slumpmässiga längder, kortaste längd 10m, åtminstone 50% kommer att vara i fast längd som anges i tabellen.

ND 8mm



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

TRELLJET 560



ID mm	GODSTJOCKLEK mm	YD mm	ARMERING DIAMETER mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BÖJNINGS-RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (ι) eller min. order m
7.9 +0.6/-0.2	3.55	15.0 ±0.7	12.7 ±0.3	650	1600	65	0.31	100	2910220	700
9.5 +0.6/-0.2	3.8	17.4 ±0.7	14.9 ±0.3	650	1600	70	0.38	100	2910260	ι

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

Digital version

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING