

PLUTON TWIN



GENERAL INDUSTRY

Gas- och svets slang



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Tvillingsvetsslang för gasförsörjning.

EGENSKAPER

- ¹ Flexibel och lätt för enkel hantering.
- ¹ Lång livslängd.
- ¹ Ozon- och väderbeständig.
- ¹ Flambeständiga och tål heta svetsloppor.
- ¹ Höghållfast textil, vilket ger hög säkerhetsfaktor.
- ¹ Klar märkning som visar gassymbol och tillverkningsdatum.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: SBR/NR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: EPDM, röd för acetylene, blå för oxygen, slät.

Temperaturområde: -30 °C till +80 °C.

STANDARD OCH GODKÄNNANDE

ISO 3821.

ISO

ÖVRIG INFORMATION

80 och 120m längder kan erhållas, kontakta Trelleborg.
Slangarna är sammanfogade med en lättadlad gummisspalt.



GENERAL INDUSTRY

PLUTON TWIN



ID mm	GODSTJOCKL EK mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
5.0 ±0.5	3.5	12.0 ±0.6	20	60	55	0.29	20	0061052	1980
5.0 ±0.5	3.5	12.0 ±0.6	20	60	55	0.29	40	0061053	1960
5.0 ±0.5	3.5	12.0 ±0.6	20	60	55	0.29	50	0129688	1950
6.3 ±0.4	2.85	12.0 ±0.6	20	60	55	0.25	20	0061054	1
6.3 ±0.4	2.85	12.0 ±0.6	20	60	55	0.25	40	0061055	1
6.3 ±0.4	2.85	12.0 ±0.6	20	60	55	0.25	50	5500480	6600
8.0 ±0.5	3	14.0 ±0.7	20	60	65	0.32	20	0061056	3300
8.0 ±0.5	3	14.0 ±0.7	20	60	65	0.32	40	0061057	1
8.0 ±0.5	3	14.0 ±0.7	20	60	65	0.32	50	5500481	6600
8.0 ±0.5	3	14.0 ±0.7	20	60	65	0.32	80	0200048	6560
8.0 ±0.5	3	14.0 ±0.7	20	60	65	0.32	120	0200049	1
10.0 ±0.5	3.5	17.0 ±0.7	20	60	75	0.45	20	0061058	1
10.0 ±0.5	3.5	17.0 ±0.7	20	60	75	0.45	40	0061059	1
10.0 ±0.5	3.5	17.0 ±0.7	20	60	75	0.45	50	0071126	3050

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

Digital version

